

# WiZ



## Žárovka 40 W P45 E27



Barevná chytrá žárovka WiZ s patičí E27 vám do interiéru vnese světlo v různých barevných odstínech. Při použití Wi-Fi můžete světlo ztlumit nebo rozjasnit pomocí aplikace WiZ nebo hlasovými povely a můžete také používat přednastavené režimy osvětlení.

## VÝHODY VÝROBKŮ

- Chytrá žárovka s kompletním spektrem barev
- Až 470 lumenů
- Stačí zapojit a spustit
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem



## Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



## Exkluzivní světlo SpaceSense™, které se zapíná pohybem

Technologie WiZ SpaceSense promění vaše světla v senzory pohybu. Pokud máte v místnosti alespoň dvě světla WiZ, dá se v aplikaci WiZ aktivovat funkce SpaceSense a světla se mohou automaticky vypínat a zapínat pomocí detekce pohybu. Je to jednoduché. Je to SpaceSense. Je to WiZ.




## Sledujte svou spotřebu energie

Získejte v aplikaci WiZ přehled o spotřebě energie svítidel. Snadno se dostanete k přehledu za týden nebo určitý den, abyste měli spotřebu energie v domácnosti lépe pod kontrolou.




## Nastavte světla podle vlastního plánu

Automatizujte chytrá světla, aby dodržovala vaše denní nebo týdenní rutiny. Naplánujte si, že se světla rozsvítí ráno nebo než přijedete domů, a když svítit nemusí, zhasnou, abyste šetřili elektřinu.



## Navodte si dokonalou světelnou scénu

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů si můžete navodit ideální světelnou atmosféru na každý okamžik dne. Prostě si novou scénu uložte a kdykoli si ji můžete přes aplikaci WiZ nebo hlasem znovu vybrat.



## Miliony barev a měnící se světelné režimy vám zpříjemní den

Vyberte si libovolnou barvu světla, která se vám líbí, nebo prostě využijte dynamický režim, který jsme vám připravili. Například režimy Ohniště nebo Oceán dokážou navodit úžasnou atmosféru, která vám zvedne náladu.

## SPECIFIKACE

### CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér  
Tvar svítidla: P45  
Patice: E27  
Typ skla: Chladná  
Stmívatelné: Ano

### ROZMĚRY ŽÁŘIVKY

Hmotnost: 0,05 kg

### ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok  
Faktor poklesu světelného toku: 70%  
Počet cyklů zapnutí: 50 000  
Nominální životnost: 15 000

### OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Integrované LED: Ano  
Solární energie: Ne  
Warm glow stmívatelné světlo: Ne

### CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Konzistence barev: 6 SDCM  
Index podání barev (CRI):  $\geq 90$   
Teplota chromatičnosti: 2200-6500 K  
Kategorie barvy světla: Kompletní spektrum barev  
Jmenovitý světelný tok: 470 lm  
Doba náběhu:  $< 0,5$  s  
Doba zahřívání do 60 % světla:  
Okamžité rozsvícení plného světla  
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 95

### DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 40 mA

### INFORMACE O BALENÍ

EAN: 8719514554672  
EOC: 871951455467201  
Název produktu: Wi-Fi BLE 40W P45  
E27 922-65 RGB 1PF/6

### SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinník: 0.5  
Napětí: 220-240 V  
Ekvivalentní příkon: 40 W  
Štítek energetické účinnosti (EEL): F  
Spotřeba energie: 4,9 W  
Spotřeba energie kWh/1000 h: 5

### ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Celková výška: 101 mm  
Celková délka: 101 mm  
Celková šířka: 45 mm

### JMENOVITÉ HODNOTY

Jmenovitá životnost: 15 000  
Jmenovitý světelný tok: 470 lm  
Jmenovitý výkon: 4.9 W

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvence: 50-60  
Technologie žárovky: LED  
Registrační číslo EPREL: 1901093  
Referenční měření toku: Sphere

### ŽÁROVKA

Upgradovatelný software: Ano

### PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes  
Wi-Fi: 802.11b/g/n  
Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení  
Max. počet příslušenství: 9999  
Kompatibilní operační systémy: iOS  
Android  
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)  
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Enki Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts  
Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

### ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8719514554672  
Čistá hmotnost: 0,05 kg  
Hrubá hmotnost: 0,09 kg  
Výška: 16 cm  
Délka: 7 cm  
Šířka: 7 cm