



Smart Button

Toto snadno použitelné tlačítko vás překvapí tím, že funguje všude. Nalepte si ho na zeď nebo někam do rohu bez šroubů nebo ho dejte na kovový povrch a magnet uvnitř se k němu přichytí. Můžete ho nosit i s sebou a rychle ovládat světla v každé místnosti.


VÝHODY VÝROBKŮ

- Napájení z baterií
- IP20/plast/bílá
- Kompatibilní se všemi produkty s technologií Connected by WiZ



Tlačítko na baterii, které můžete použít i odložit kdekoli

Přiloženou upevňovací destičku snadno připevníte na stěnu a integrovaný magnet tlačítka ji udrží na místě. Můžete si pohrát s připevňováním tlačítka přímo na jiné kovové povrchy nebo je jednoduše nechat někde poblíž na stole.



Snadno v místnosti ovládejte jedno nebo více světel

Toto přenosné ovládací příslušenství se může připojit k jedné místnosti a spouštět v této místnosti všechna světla – ať je tam jedno, nebo padesát. Chcete raději ovládat jinou místnost? Prostě v aplikaci změňte příslušenství, které je s danou místností propojené.



Bezdrátové ovládání světel WiZ

Užijte si rychlé a snadné ovládání světel WiZ. Zapínajte a vypínajte svēta a upravujte jas jediným stisknutím. Připojuje se přímo ke světélům WiZ a funguje, i když vám vypadne Wi-Fi síť.



Kompatibilní se všemi světly technologie „Connected by WiZ“

Toto ovládací příslušenství WiZ je navrženo na ovládání všech druhů světel v prostředí technologie WiZ. Dá se používat k ovládání jakýchkoli světel jakékoli značky, pokud jsou vybavená technologií „Connected by WiZ“.



Velký dosah ovládání – 15 metrů

Ovládejte světla a zařízení v dosahu 15 metrů (v běžném interiéru s přepážkami a stěnami).



Pohodová atmosféra jediným kliknutím

Krátkým stisknutím světla rozsvítíte nebo zhasnete, delším stisknutím upravíte jas. Tu správnou atmosféru máte na dosah ruky.



SPECIFIKACE

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: White
Materiál: Plast

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Baterie součástí balení: Ano
Ovládací vzdálenost: 15 m

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Napětí: 3Vdc V

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 0,066 kg
Celková výška: 18,5 mm
Celková délka: 64 mm
Celková šířka: 64 mm

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ baterie: AAA (LR03)
Kód IP: IP20
Třída ochrany: Třída III – bezpečné
velmi nízké napětí

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických
efektů: Yes
Definovaná doba podpory: Minimálně
60 měsíců od data uvedení
Max. počet příslušenství: 9999
Kompatibilní operační systémy: iOS
Android
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-
Fi (2,4 GHz)

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8719514554795
Čistá hmotnost: 0,08 kg
Hrubá hmotnost: 0,13 kg
Výška: 16,1 cm
Délka: 4,6 cm
Šířka: 7,6 cm



© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Informace zde uvedené se mohou bez upozornění změnit. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.