





Čtvercový stropní panel 36 W

Vyplňte svůj prostor bílým světlem, které lze nastavit podle nálady nebo účelu. Vzhledem k elegantnímu provedení a snadné montáži neexistuje důvod, proč by se nemohlo stát neoddělitelnou součástí vašeho prostředí.


VÝHODY VÝROBKŮ

- Volitelná teplota bílého světla
- Rozměry: 600*600 mm
- IP20/plast/černá



Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.




Sledujte svou spotřebu energie

Získejte v aplikaci WiZ přehled o spotřebě energie svítidel. Snadno se dostanete k přehledu za týden nebo určitý den, abyste měli spotřebu energie v domácnosti lépe pod kontrolou.



Nastavte světla podle vlastního plánu

Automatizujte chytrá světla, aby dodržovala vaše denní nebo týdenní rutiny. Naplánujte si, že se světla rozsvítí ráno nebo než přijedete domů, a když svítit nemusí, zhasnou, abyste šetřili elektřinu.




Navodte si dokonalou světelnou scénu

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů si můžete navodit ideální světelnou atmosféru na každý okamžik dne. Prostě si novou scénu uložte a kdykoli si ji můžete přes aplikaci WiZ nebo hlasem znovu vybrat.



Navodte tu správnou atmosféru bílým světlem, které se dá nastavit od teplé až po studenou

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé (od povzbuzující chladné až po měkkou teplou), případně si jednoduše zvolit některý z přednastavených režimů (jako je Soustředění nebo Relaxace), a navodit si tak ideální atmosféru k čemukoli, co právě děláte.



Tlumte chytrá světla i bez stmívače

Světla ztlumte na požadovanou úroveň jednoduše přes chytrý telefon, ovládací příslušenství WiZ nebo hlasem. Nemusíte instalovat žádný drahý stmívač.

SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér
Stmívatelné: Ano

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: Černá
Materiál: Kov Plast

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 20 rok
Faktor poklesu světelného toku: 70%
Počet cyklů zapnutí: 20 000
Nominální životnost: 20 000

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
Integrované LED: Ano
Obsahuje dálkové ovládání: Ne

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Index podání barev (CRI): ≥80
Teplota chromatičnosti: 2700-6500 K
Doba zahřívání do 60 % světla: 2
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 94

RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj Jídelna Ložnice Dětský pokoj

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 190 mA

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinnost: 0.9
Napětí: 220-240 V

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 2,6 kg
Celková výška: 42 mm
Celková délka: 600 mm
Celková šířka: 600 mm

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celkový světelný tok svítidla: 3400
Barva světla: Nastavitelné bílé světlo
Příkon žárovky: 36
Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date
Max. počet příslušenství: 9999
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Google Home IFTTT
Klikaanklikuit Matter Samsung SmartThings Sonos

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8719514554870
Čistá hmotnost: 2,6 kg
Hrubá hmotnost: 3,23 kg
Výška: 61,7 cm
Délka: 6 cm
Šířka: 61,1 cm