




Superslim Ceiling 22 W

Světlo, které vyhovuje vašemu každodennímu životu – tak tohle přesně svítidlo WiZ Super Slim snadno zvládne. Jeho velká kruhová světelná plocha zaplaví pokoj studeným světlem, které podporuje bdělost a koncentraci, a ztlumí se do jemné a teplé barvy, abyste se mohli lépe uvolnit.


VÝHODY VÝROBKŮ

- Volitelná teplota bílého světla
- Rozměry: Ø 430
- IP20/plast/černá




Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



Sledujte svou spotřebu energie

Získejte v aplikaci WiZ přehled o spotřebě energie svítidel. Snadno se dostanete k přehledu za týden nebo určitý den, abyste měli spotřebu energie v domácnosti lépe pod kontrolou.



Navodte si dokonalou světelnou scénu

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů si můžete navodit ideální světelnou atmosféru na každý okamžik dne. Prostě si novou scénu uložte a kdykoli si ji můžete přes aplikaci WiZ nebo hlasem znovu vybrat.




Navodte tu správnou atmosféru bílým světlem, které se dá nastavit od teplé až po studenou

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé (od povzbuzující chladné až po měkkou teplou), případně si jednoduše zvolit některý z přednastavených režimů (jako je Soustředění nebo Relaxace), a navodit si tak ideální atmosféru k čemukoli, co právě děláte.



Tlumte chytrá světla i bez stmívače

Světla ztlumte na požadovanou úroveň jednoduše přes chytrý telefon, ovládací příslušenství WiZ nebo hlasem. Nemusíte instalovat žádný drahý stmívač.



Ovládejte chytré osvětlení, jak se vám hodí

Díky technologii WiZ se dá chytré osvětlení ovládat několika způsoby. Světla můžete nastavovat přes chytrý telefon, hlasem, dálkovým ovládáním WiZ nebo pomocí stávajícího nástěnného vypínače přepínáte mezi dvěma oblíbenými režimy. Je kompatibilní s aplikací Google Home, asistentem Alexa a zkratkami pro Siri v aplikaci Siri Shortcuts.

SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér
Stmívatelné: Ano

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: Černá
Materiál: Plast

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 20 rok
Faktor poklesu světelného toku: 70%
Počet cyklů zapnutí: 20 000
Nominální životnost: 20 000

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
Integrované LED: Ano
Obsahuje dálkové ovládání: Ne

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Index podání barev (CRI): ≥80
Teplota chromatičnosti: 2700-6500 K
Doba zahřívání do 60 % světla: 2
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 111

RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj Jídelna Ložnice Dětský pokoj

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 110 mA

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinnost: 0.9
Napětí: 220-240 V

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 1,4 kg
Celková výška: 23 mm

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Průměr: 430 mm
Celkový světelný tok svítidla: 2450
Barva světla: Nastavitelné bílé světlo
Příkon žárovky: 22
Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date
Max. počet příslušenství: 9999
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Google Home IFTTT
Klikaanklikuit Matter Samsung SmartThings Sonos

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8719514554955
Čistá hmotnost: 1,25 kg
Hrubá hmotnost: 1,43 kg
Výška: 43 cm
Délka: 2,8 cm
Šířka: 42,5 cm