



Stolní lampy Gradient

Světelné lampy Wiz Gradient (2 v balení) vnesou k vám domů dynamické osvětlení. Užijte si technologii RGBIC pro vícebarevné zobrazení světla. Lampy se dají umístit vodorovně, svisle nebo za televizor, abyste si vytvořili dokonalou atmosféru. Přednastavené režimy vám umožňují přepínat mezi dynamickými, statickými nebo přizpůsobitelnými režimy osvětlení. Můžete dokonce nechat světla pulzovat do rytmu hudby nebo je synchronizovat s televizní obrazovkou (je potřeba HDMI Sync Box).


VÝHODY VÝROBKŮ

- Víc barev najednou
- Možnost různého umístění
- Synchronizace s televizorem (vyžaduje Sync box)



Ovládání pomocí jakékoli platformy Matter pro chytrou domácnost

Tento produkt má certifikaci Matter, a je tedy možné jej snadno ovládat pomocí systémů Google Home, Amazon Alexa, Apple Home nebo jiných platform pro chytrou domácnost s technologií Matter.



Používejte je, jak a kde chcete

Světelné lišty Gradient můžete umístit vodorovně nebo svisle na televizní skříň či stůl nebo je můžete pomocí magnetických držáků připevnit za televizi nebo monitor. Dají se otáčet o 100°, takže můžete světelnými efekty prozářít celou místnost a vytvořit dokonalou atmosféru.



Miliony barev a měnící se světelné režimy vám zpříjemní den

Vyberte si libovolnou barvu světla, která se vám líbí, nebo prostě využijte dynamický režim, který jsme vám připravili. Například režimy Ohniště nebo Oceán dokážou navodit úžasnou atmosféru, která vám zvedne náladu.




Synchronizace světla a hudby

Ponořte se do rytmu s naší funkcí Music Sync. Svítidla se dají pohodlně synchronizovat s vašimi oblíbenými melodiemi. Jen myslíte na to, že pokud chcete zažít dokonalou harmonii zvuku a světla, mějte své mobilní zařízení v blízkosti reproduktoru.



Působivé prostorové osvětlení

Synchronizujte si světla s hudbou a videem pomocí HDMI sync boxu a užijte si dokonalou zábavu. Funkce Sync je ideální pro filmy a hraní her, protože dokáže navodit strhující atmosféru jako v kině.



Statické i dynamické světelné režimy na zlepšení nálady

Vyberte si z milionů barev nebo ze sady světelných režimů, které jsme pro vás navrhli. Variant je tolik, že se vám jistě podaří vnést špetku okouzlení do svátků, večírků, soukromých setkání i každodenních aktivit.

SPECIFIKACE

GENERAL

Barva kabelu: černá

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér

Stmívatelné: Ano

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: Černá

Materiál: Plast

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok

Faktor poklesu světelného toku: 70%

Počet cyklů zapnutí: 50 000

Nominální životnost: 15 000

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano

Integrované LED: Ano

Vypínač na kabelu: Ano

Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Solární energie: Ne

Warm glow stmívatelné světlo: Ne

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Index podání barev (CRI): -

Teplota chromatičnosti: NA

Doba zahřívání do 60 % světla: 2

RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Ložnice
Jídelna Obývací pokoj Dětský pokoj

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 49 mA

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinník: 0.7

Napětí: 220-240 V

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 0,545 kg

Celková výška: 50,4 mm

Celková délka: 318 mm

Celková šířka: 90 mm

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celkový světelný tok svítidla: NA

Technologie žárovky: LED

Barva světla: Barevné přechody (RGBIC)

Příkon žárovky: 8.2

Kód IP: IP20

Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

ŽÁROVKA

Upgradovatelný software: Ano

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes

Wi-Fi: 802.11b/g/n

Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení

Max. počet příslušenství: 9999

Kompatibilní operační systémy: iOS
Android

Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

Kompatibilita se systémy třetích stran:

Alexa Enki Google Home Homey

IFTTT Matter Samsung SmartThings

Siri Shortcuts

Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8719514865211

Čistá hmotnost: 0,55 kg

Hrubá hmotnost: 0,81 kg

Výška: 17,1 cm

Délka: 7,4 cm

Šířka: 41,3 cm