



Smart Plug

S chytrou zásuvkou WiZ bude kterákoli zásuvka chytrá. Stačí zapojit obyčejné světlo nebo přístroj a budete je moci ovládat pomocí chytrého telefonu nebo hlasem. Zařízení můžete vypínat a zapínat podle nastavených rozvrhů, které odpovídají vašim každodenním rutinám, a ušetříte tak energii. Už si nebudete muset dělat starosti, jestli jste doma nenechali rozsvíceno nebo jste zapomněli vypnout spotřebiče, protože je můžete zkontrolovat v chytrém telefonu.

VÝHODY VÝROBKŮ

- Systém Plug and Play
- Kompatibilní s technologiemi Alexa a Google Home
- Ovládání pomocí aplikace, nebo hlasem




Okamžité nastavení všech funkcí chytré domácnosti

Postarejte se, aby používání všech funkcí chytré domácnosti byla prostě hračka. Připojte do své Wi-Fi sítě nové zařízení s technologií WiZ. Ovládejte svoje světla a zařízení, i když nejste doma. Nastavujte čas, kdy se budou automaticky zapínat nebo vypínat. A navíc nemusíte instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.




Ovládání pomocí jakékoli platformy Matter pro chytrou domácnost

Tento produkt má certifikaci Matter, a je tedy možné jej snadno ovládat pomocí systémů Google Home, Amazon Alexa, Apple Home nebo jiných platform pro chytrou domácnost s technologií Matter.




Udělejte ze všedních zařízení (jako jsou světla, ventilátory a řada dalších) chytrá.

Ovládejte běžná svítidla, dekorativní světla, ventilátory, svůj kávovar a další spotřebiče. Využijte technologii WiZ k ovládání zařízení, která potřebují jenom napájení, aby se zapnula, propojila a zareagovala na aplikaci.



Snadné plánování a automatizace chytrých světel i zařízení

Naplánujte si automatické zapínání nebo vypínání domácích světel nebo spotřebičů a sladte je se svým každodenním nebo týdenním režimem. Automatizujte světla a zařízení, aby zůstávala vypnutá, když je nepotřebujete. Pojistíte si své bezpečí a budete šetřit elektřinou.



Ovládání zařízení odkudkoli přes chytrý telefon

Nemusíte si dělat starosti, že jste doma nechali elektrické zařízení zapnuté a nikdo tam není. Ostatní zařízení se dají přes smartphone snadno vypínat i ovládat odtamtud, kde právě jste.



SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: White

Materiál: Plast

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Baterie součástí balení: Ne

Typ konektoru: Typ F

INTERAKTIVITA

Proud (A): 10

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Napětí: 230 V

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 0,084 kg

Celková výška: 8,2 mm

Celková délka: 5,5 mm

Celková šířka: 5,5 mm

JMENOVITÉ HODNOTY

Jmenovitý výkon: Max 2300 W

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód IP: IP20

Třída ochrany: Třída I – uzemnění

ŽÁROVKA

Upgradovatelný software: Ano

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes

Wi-Fi: 802.11b/g/n

Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení

Max. počet příslušenství: 9999

Kompatibilní operační systémy: iOS

Android

Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

Kompatibilita se systémy třetích stran:

Alexa Enki Google Home Homey

IFTTT Matter Samsung SmartThings

Siri Shortcuts

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8719514866317

Čistá hmotnost: 0,08 kg

Hrubá hmotnost: 0,12 kg

Výška: 12 cm

Délka: 6,3 cm

Šířka: 6,3 cm



© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Informace zde uvedené se mohou bez upozornění změnit. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.