

# PHILIPS

LED světelný pásek  
RGBICWW, 5 m, typ C

Smart LED

Vícebarevné světelné efekty

Nastavitelná bílá

Snadná instalace, délka na míru



8719514866713



## Živé barvy a zářivá bílá

Proměňte své prostory živým vícebarevným zobrazením, ve kterém nechybí dynamické efekty, jako je měnící se duha, jemné barevné přechody nebo třpytivé vzory – a to všechno se stejným jasem od začátku do konce. O snadné nastavení se postará aplikace WiZ, která je plně kompatibilní se všemi produkty Connected by WiZ a má certifikaci technologie Matter pro bezproblémovou integraci s chytrými domácími asistenty jako jsou Alexa, Apple Home nebo Google Home.

### Jednoduché nastavení

- Nastavení nemůže být snazší
- Snadná montáž

### Chytré funkce

- Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů
- Detekce pohybu SpaceSense

### Chytrá zařízení

- Certifikace Matter

### Světelné režimy

- Proměňte svůj domov světlem
- Přednastav. režimy osvětlení pro pohodlí

# Přednosti

## Nastavení nemůže být snazší



1. Stáhněte si aplikaci WiZ2. Zapněte své světlo3. Připojte světlo k Wi-Fi

## Snadná montáž



Ohněte a seřízněte do libovolného prostoru a poté pomocí oboustranné lepicí podložky a montážního příslušenství připevněte na místo.

## Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů

Automatizuje osvětlení podle svých denních nebo týdenních rutin. Můžete si naplánovat, aby se světla rozsvítila, než dorazíte domů, a zůstala vypnutá, když je nepotřebujete.

## Detekce pohybu SpaceSense



Proměňte svá světla v pohybové senzory díky integrované technologii SpaceSense, které se automaticky rozsvítí, když vstoupíte do místnosti – stačí vám k tomu dvě nebo více světel či zařízení Connected by WiZ.

## Certifikace Matter



Ovládejte systém pomocí svého oblíbeného asistenta pro chytrou domácnost – díky kompatibilitě s Matter je zajištěna hladká integrace s Alexou, Google Home a Apple Home.

## Proměňte svůj domov světlem



Oživte svůj obývací pokoj a hernu barevným náladovým osvětlením nebo osvětlete kuchyňskou linku jasným bílým světlem.

## Přednastav. režimy osvětlení pro pohodlí



Přizpůsobte osvětlení své náladě nebo aktivitě pomocí režimů bílého světla, jako je Denní světlo, Útulné a Soustředění. Zažijte zářivé přechody s plnobarevnými režimy, jako jsou Oslava a Západ slunce.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Stmívatelné: Ano

## Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Plast

## Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 15 000
- Nominální životnost: 15 000

**Obsahuje funkce/příslušenství navíc**

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Výběr požadované barvy: Ano
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ne
- Integrované LED: Ano
- Vypínač na kabelu: Ne
- Obsahuje napájecí adaptér: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne
- Solární energie: Ne
- Warm glow stmívatelné světlo: Ne

**Charakteristika světla**

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI):  $\geq 80$
- Teplota chromatičnosti: 2700/6500
- Doba zahřívání do 60 % světla:  $< 2$
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 95

**Světelný řetěz / světelný pás**

- Prodloužitelné: Ne

**Různé**

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Obývací pokoj, Dětský pokoj, Společenská místnost

**Další charakteristiky**

- Proud žárovky: 125 mA

**Spotřeba elektrické energie**

- Účinnost: 0,75
- Napětí: 220-240 V
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 11

**Rozměry a hmotnost výrobku**

- Čistá hmotnost: 0,331 kg
- Celková výška: 0,25 mm
- Celková délka: 500 mm
- Celková šířka: 1 mm

**Servis**

- Záruka: 2 roky

**Technické údaje**

- Frekvence: 50/60
- Celkový světelný tok svítidla: 1900
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Barevné přechody i bílé světlo (RGBICW)
- Příkon žárovky: 23
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

**Žárovka**

- Tvar produktu: NA
- Upgradovatelný software: Ano

**Podporované systémy**

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
- Max. počet příslušenství: 9999
- Kompatibilní operační systémy: iOS, Android
- Komunikační protokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8719514866713
- Čistá hmotnost: 0,33 kg
- Hrubá hmotnost: 0,45 kg
- Výška: 18,7 cm
- Délka: 8,2 cm
- Šířka: 18,9 cm



Datum vydání: 2026-06-13  
Verze: 0.253

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)