

PHILIPS

LED světelný pásek
RGBICWW, 10 m, typ C

Smart LED

Vícebarevné světelné efekty

Nastavitelná bílá

Snadná instalace, délka na míru



8719514866737



Živé barvy a zářivá bílá

Proměňte své prostory živým vícebarevným zobrazením, ve kterém nechybí dynamické efekty, jako je měnící se duha, jemné barevné přechody nebo třpytivé vzory – a to všechno se stejným jasem od začátku do konce. O snadné nastavení se postará aplikace WiZ, která je plně kompatibilní se všemi produkty Connected by WiZ a má certifikaci technologie Matter pro bezproblémovou integraci s chytrými domácími asistenty jako jsou Alexa, Apple Home nebo Google Home.

Jednoduché nastavení

- Nastavení nemůže být snazší
- Snadná montáž

Chytré funkce

- Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů
- Detekce pohybu SpaceSense

Chytrá zařízení

- Certifikace Matter

Světelné režimy

- Proměňte svůj domov světlem
- Přednastav. režimy osvětlení pro pohodlí

Přednosti

Nastavení nemůže být snazší



1. Stáhněte si aplikaci WiZ2. Zapněte své světlo3. Připojte světlo k Wi-Fi

Snadná montáž



Ohněte a seřízněte do libovolného prostoru a poté pomocí oboustranné lepicí podložky a montážního příslušenství připevněte na místo.

Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů

Automatizuje osvětlení podle svých denních nebo týdenních rutin. Můžete si naplánovat, aby se světla rozsvítila, než dorazíte domů, a zůstala vypnutá, když je nepotřebujete.

Detekce pohybu SpaceSense




Proměňte svá světla v pohybové senzory díky integrované technologii SpaceSense, které se automaticky rozsvítí, když vstoupíte do místnosti – stačí vám k tomu dvě nebo více světel či zařízení Connected by WiZ.

Certifikace Matter



Ovládejte systém pomocí svého oblíbeného asistenta pro chytrou domácnost – díky kompatibilitě s Matter je zajištěna hladká integrace s Alexou, Google Home a Apple Home.

Proměňte svůj domov světlem



Oživte svůj obývací pokoj a hernu barevným náladovým osvětlením nebo osvětlete kuchyňskou linku jasným bílým světlem.

Přednastav. režimy osvětlení pro pohodlí



Přizpůsobte osvětlení své náladě nebo aktivitě pomocí režimů bílého světla, jako je Denní světlo, Útulné a Soustředění. Zажijte zářivé přechody s plnobarevnými režimy, jako jsou Oslava a Západ slunce.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Stmívatelné: Ano

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Plast

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 15 000
- Nominální životnost: 15 000

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Výběr požadované barvy: Ano
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ne
- Integrované LED: Ano
- Vypínač na kabelu: Ne
- Obsahuje napájecí adaptér: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne
- Solární energie: Ne
- Warm glow stmívatelné světlo: Ne

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): ≥ 80
- Teplota chromatičnosti: 2700/6500
- Doba zahřívání do 60 % světla: < 2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 95

Světelný řetěz / světelný pás

- Prodloužitelné: Ne

Různé

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Obývací pokoj, Dětský pokoj, Společenská místnost

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 190 mA

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0,9
- Napětí: 220-240 V
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 11

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,653 kg
- Celková výška: 0,25 mm
- Celková délka: 1 000 mm
- Celková šířka: 1 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Frekvence: 50/60
- Celkový světelný tok svítidla: 2x1900
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Barevné přechody i bílé světlo (RGBICW)
- Příkon žárovky: 43
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

Žárovka

- Tvar produktu: NA
- Upgradovatelný software: Ano

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
- Max. počet příslušenství: 9999
- Kompatibilní operační systémy: iOS, Android
- Komunikační protokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514866737
- Čistá hmotnost: 0,65 kg
- Hrubá hmotnost: 0,84 kg
- Výška: 21,8 cm
- Délka: 8,2 cm
- Šířka: 18,9 cm



Datum vydání: 2026-06-13
Verze: 0.253

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com