

PHILIPS

Nástěnný držák

ProjectLine

Kulatý tvar

Přirozené bílé světlo 4000 K

1400 lm

PHILIPS

ProjectLine

LED wall mount

1400
lm

15W

4000K

LED

35.000h
IP65

REAL
PROs
REAL
QUALITY



Professional quality for your project

8719514954311



Profesionální kvalita pro váš projekt

Energeticky úsporná a profesionální LED (interiérová) nástěnná svítidla ProjectLine s nástěnným držákem je možné montovat na stěny i stropy. Se svým jasným přirozeným bílým světlem jsou ideální pro chodby, (veřejné) vstupní prostory, k osvětlení verandy, jako bezpečnostní osvětlení a osvětlení schodiště.

Trvalá volba

- Začněte šetřit energií už od prvního otočení vypínačem

Zvolte vysoce kvalitní světlo

- Informacím na balení Philips můžete věřit

Odolnost

- Dlouhá životnost – až 35 000 hodin

Přednosti

Energeticky úsporné

Veškerá úsporná svítidla Philips šetří energii už od chvíle, kdy otočíte vypínačem. Během své životnosti spotřebovávají méně kW a tím snižují účty za elektřinu. Míra úspornosti se liší podle typu světelného zdroje a podle použité technologie.

Spolehlivá kvalita

Společnost Philips u svých svítidel dodržuje to, co slibuje. Informacím na balení Philips o světelném toku, životnosti a ekvivalentním příkonu v porovnání s klasickými žárovkami můžete věřit.

Dlouhá životnost – až 35 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 35 000 hodin.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: PVC
- Povrchová úprava optického krytu / čočky: Opálové provedení
- Materiál optického krytu / čočky: Polykarbonát

Odolnost

- Rozsah okolní teploty: -20 až +40 °C

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 110
- Index podání barev (CRI): 80
- Tolerance světelného toku: +/-10%
- Kód barvy: 840 neutrální bílá
- Stálý světelný tok: Ne
- Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 4000
- Počáteční chromatičnost: (0.38,0.38)
- SDCM <6
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Divergence světelného paprsku svítidla: 110°
- Světelný tok: 1 400
- Maximální úroveň ztlumení: Není k dispozici
- Materiál optiky: Polykarbonát
- Typ optiky: Široké vyzařování
- Výkon při okolní teplotě Tq: 25 °C
- Sytá červená (R9): <50
- Hodnota stroboskopického efektu (SVM): 1,6
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 90
- Jednotné hodnocení oslnění CEN: Not applicable

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada, Hotel, Restaurace
- Zvláštní funkce: ProjectLine, Odolné proti vodě

Další charakteristiky

- Značka CE: Ano
- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano
- Fotobiologické riziko: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Specifikace fotobiologického rizika: 0,2 m

Spotřeba

- Vstupní napětí: 220 až 240
- Náběhový proud: 8
- Doba náběhového proudu: 1,2
- Účinník (zlomek): 0.7

Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 15
- Tolerance spotřeby energie: +/-10%

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 66 mm
- Celková délka: 223 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Průměr: 182 mm
- Technologie žárovky: LED
- Kód IP: IP65
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace
- Připojení: Šroubová svorkovnice, dvoupólová
- Žávanost ovládacího předřadníku při střední životnosti 35 000 h: 5
- Stmívatelné: Ne
- Předřadník / napájecí jednotka / transformátor: -
- Včetně předřadníku: Ano
- Značka hořlavosti: Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
- Hodnota blikání (PstLM): 1
- Test žhavým drátem: Teplota 650 °C, doba 30 s
- Frekvence sítě: 50 or 60
- Kód ochrany proti mechanickým nárazům: IK06 | 1 J
- Počet předřadníkových jednotek: 1 jednotka
- Počet produktů pro MCB (16A typ B): 10
- Vhodné pro náhodné spínání: Ano

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514954311
- Čistá hmotnost: 0,39 kg
- Hrubá hmotnost: 0,46 kg
- Výška: 7,2 cm
- Délka: 18,4 cm
- Šířka: 18,4 cm



Datum vydání: 2026-07-01
Verze: 0.272

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesie odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com