

PHILIPS

Nástěnný držák

ProjectLine

Oválný tvar

Přirozené bílé světlo 4000 K

1400 lm

Integrovaný senzor pohybu



8719514954342



Profesionální kvalita pro váš projekt

Energeticky úsporná a profesionální LED (interiérová) nástěnná svítidla ProjectLine s nástěnným držákem je možné montovat na stěny i stropy. Se svým jasným přirozeným bílým světlem a integrovaným senzorem pohybu jsou ideální pro chodby, (veřejné) vstupní prostory, k osvětlení verandy, jako bezpečnostní osvětlení a osvětlení schodiště.

Trvalá volba

- Začněte šetřit energií už od prvního otočení vypínačem

Zvolte vysoce kvalitní světlo

- Informacím na balení Philips můžete věřit

Odolnost

- Dlouhá životnost – až 35 000 hodin

Přednosti

Energeticky úsporné

Veškerá úsporná svítidla Philips šetří energii už od chvíle, kdy otočíte vypínačem. Během své životnosti spotřebovávají méně kW a tím snižují účty za elektřinu. Míra úspornosti se liší podle typu světelného zdroje a podle použité technologie.

Spolehlivá kvalita

Společnost Philips u svých svítidel dodržuje to, co slibuje. Informacím na balení Philips o světelném toku, životnosti a ekvivalentním příkonu v porovnání s klasickými žárovkami můžete věřit.

Dlouhá životnost – až 35 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 35 000 hodin.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: PVC
- Povrchová úprava optického krytu / čočky: Opálové provedení
- Materiál optického krytu / čočky: Polykarbonát

Odolnost

- Rozsah okolní teploty: -20 až +40 °C

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 110
- Index podání barev (CRI): 80
- Tolerance světelného toku: +/-10%
- Kód barvy: 840 neutrální bílá
- Stálý světelný tok: Ne
- Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 4000
- Počáteční chromatičnost: (0.38,0.38) SDCM <6
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Divergence světelného paprsku svítidla: 110°
- Světelný tok: 1 400
- Maximální úroveň ztlumení: Není k dispozici
- Materiál optiky: Polykarbonát
- Typ optiky: Široké vyzařování
- Výkon při okolní teplotě Tq: 25 °C
- Sytá červená (R9): <50
- Hodnota stroboskopického efektu (SVM): 1,6
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 90
- Jednotné hodnocení oslnění CEN: Not applicable

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada, Hotel, Restaurace
- Zvláštní funkce: ProjectLine, Odolné proti vodě

Další charakteristiky

- Značka CE: Ano
- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano
- Fotobiologické riziko: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Specifikace fotobiologického rizika: 0,2 m

Spotřeba

- Vstupní napětí: 220 až 240
- Náběhový proud: 8
- Doba náběhového proudu: 1,2
- Účinník (zlomek): 0.7

Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 15
- Tolerance spotřeby energie: +/-10%

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 68
- Celková délka: 223
- Celková šířka: 133

Servis

- Záruka: 3 roky

Technické údaje

- Technologie žárovky: LED
- Kód IP: IP54
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace
- Připojení: Šroubová svorkovnice, dvoupólová
- Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 35 000 h: 5
- Stmívatelné: Ne
- Předřadník / napájecí jednotka / transformátor: -
- Včetně předřadníku: Ano
- Značka hořlavosti: Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
- Hodnota blikání (PstLM): 1
- Test žhavým drátem: Teplota 650 °C, doba 30 s
- Frekvence sítě: 50 or 60
- Kód ochrany proti mechanickým nárazům: IK06 | 1 J
- Počet předřadníkových jednotek: 1 jednotka
- Počet produktů pro MCB (16A typ B): 10
- Vhodné pro náhodné spínání: Ano

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514954342
- Čistá hmotnost: 0,41 kg
- Hrubá hmotnost: 0,46 kg
- Výška: 7,2 cm
- Délka: 22,4 cm
- Šířka: 13,4 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.317

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesou odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com