

PHILIPS

Světelná lišta


ProjectLine

120 cm

Teplé bílé světlo 3000 K

2700 lm

8719514954366



Profesionální kvalita pro váš projekt

Energeticky úsporné a profesionální LED světelné lišty ProjectLine jsou vhodné pro celou řadu různých způsobů použití. Světelné lišty vyzařují jasné teplé bílé světlo a hodí se k namontování na stěnu (vodorovně) nebo na strop.

Trvalá volba

- Začněte šetřit energií už od prvního otočení vypínačem

Zvolte vysoce kvalitní světlo

- Informacím na balení Philips můžete věřit

Odolnost

- Dlouhá životnost – až 35 000 hodin

Přednosti

Energeticky úsporné

Veškerá úsporná svítidla Philips šetří energii už od chvíle, kdy otočíte vypínačem. Během své životnosti spotřebovávají méně kW a tím snižují účty za elektřinu. Míra úspornosti se liší podle typu světelného zdroje a podle použité technologie.

Spolehlivá kvalita

Společnost Philips u svých svítidel dodržuje to, co slibuje. Informacím na balení Philips o světelném toku, životnosti a ekvivalentním příkonu v porovnání s klasickými žárovkami můžete věřit.

Dlouhá životnost – až 35 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 35 000 hodin.

Specifikace

Design a provedení

- Barva těla: Bílá
- Materiál těla: Polykarbonát
- Povrchová úprava optického krytu / čočky: Opálové provedení
- Materiál optického krytu / čočky: Polykarbonát

Odolnost

- Rozsah okolní teploty: -20 až +40 °C

Záruka

- Záruční lhůta: 2 roky

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Vyzařovací úhel světelného zdroje: 120
- Tolerance světelného toku: +/-10%
- Kód barvy: 830 teplá bílá
- Stálý světelný tok: Ne
- Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 3000
- Počáteční chromatičnost: (0.43,0.40) SDCM <6
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Divergence světelného paprsku svítidla: 120°
- Světelný tok: 2 700 lm
- Maximální úroveň ztlumení: Nevztahuje se
- Materiál optiky: Polykarbonát
- Typ optiky: Symetrická
- Výkon při okolní teplotě Tq: 25 °C
- Sytá červená (R9): <50
- Hodnota stroboskopického efektu (SVM): 1,6
- Jednotné hodnocení oslnění CEN: Not applicable
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 92 lm/W

Různé

- Speciálně navrženo pro: Hotel a restaurace, Zahrada a dvůr
- Zvláštní funkce: ProjectLine, Odolné proti vodě

Další charakteristiky

- Značka CE: Ano
- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano
- Fotobiologické riziko: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Specifikace fotobiologického rizika: 0,2 m

Spotřeba

- Vstupní napětí: 220–240
- Náběhový proud: 12,3
- Doba náběhového proudu: 0,197
- Účinník (zlomek): 0.9

Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 30 W
- Tolerance spotřeby energie: +/-10%

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 27
- Celková délka: 1 200
- Celková šířka: 70

Technické údaje

- Kabel: Kabel 0,2 m bez konektoru
- Připojení: Volné přívody / kabely
- Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 35 000 h: 5 %
- Včetně předřadníku: Ano
- Fixační materiál: Nerezavějící ocel
- Značka hořlavosti: Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
- Hodnota blikání (PstLM): 1
- Test žhavým drátem: Teplota 650 °C, doba 30 s
- Kód ochrany proti vniknutí: IP20 | Ochrana proti vniknutí prstů
- Frekvence sítě: 50 or 60
- Kód ochrany proti mechanickým nárazům: IK03 | 0,3 J
- Počet předřadníkových jednotek: 1 jednotka
- Počet produktů pro MCB (16A typ B): 75
- Třída ochrany IEC: Bezpečnostní třída II
- Vhodné pro náhodné spínání: Ano
- Stmívatelné: Ne



Datum vydání: 2025-01-28
Verze: 0.310

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com