

PHILIPS

Světlo met

ProjectLine

10 W

Přirozené bílé světlo 4000 K



PHILIPS
ProjectLine
LED outdoor floodlight

950
lm
10W
4000K
LED

35 000h
IP65

REAL
PRO
REAL
QUALITY

Professional quality for your project

8719514954496



Profesionální kvalita pro váš projekt

Vodotěsné LED světlo mety pro venkovní použití ProjectLine pomáhají šetřit energii a kovový materiál a ochrana proti povětrnostním vlivům jim zajišťuje robustnost. Jsou ideální pro osvětlování ploch před nebo za veřejnými i jinými budovami, například parkovišť, příjezdových cest, zahrad nebo pracovních míst.

Trvalá volba

- Začněte šetřit energií už od prvního otočení vypínačem

Zvolte vysoce kvalitní světlo

- Informacím na balení Philips můžete věřit

Odolnost

- Dlouhá životnost – až 35 000 hodin

Přednosti

Energeticky úsporné

Veškerá úsporná svítidla Philips šetří energii už od chvíle, kdy otočíte vypínačem. Během své životnosti spotřebovávají méně kW a tím snižují účty za elektřinu. Míra úspornosti se liší podle typu světelného zdroje a podle použité technologie.

Spolehlivá kvalita

Společnost Philips u svých svítidel dodržuje to, co slibuje. Informacím na balení Philips o světelném toku, životnosti a ekvivalentním příkonu v porovnání s klasickými žárovkami můžete věřit.

Dlouhá životnost – až 35 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 35 000 hodin.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Kov
- Povrchová úprava optického krytu / čočky: Čirý
- Materiál optického krytu / čočky: Tvrzené sklo
- Tvar optického krytu / čočky: Rovný
- Typ optického krytu: Sklo

Odolnost

- Rozsah okolní teploty: -40 až +50 °C

Ochrana životního prostředí

- Hodnocení udržitelnosti: Unclassified

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Tolerance světelného toku: +/-10%
- Kód barvy: 840 neutrální bílá
- Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 4000
- Poč. Tolerance indexu podání barev: 0
- Počáteční chromatičnost: (0.380, 0.380) SDCM <6
- Kód řady svítidel: LED
- Typ systému světelného zdroje: LED
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Divergence světelného paprsku svítidla: 110°
- Světelný tok: 950
- Materiál optiky: Sklo
- Typ optiky, exteriéry: Symetrická
- Materiál reflektoru: Polykarbonát
- Výkon při okolní teplotě Tq: 25 °C
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 95
- Podíl světelného toku vyzařovaného nad vodorovnou rovinu: 0

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada, Hotel, Restaurace
- Zvláštní funkce: ProjectLine, Odolné proti vodě

Další charakteristiky

- Značka CE: Ano
- Značka ENEC: -
- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano
- Fotobiologické riziko: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Specifikace fotobiologického rizika: 0,2 m

Spotřeba

- Vstupní napětí: 220 až 240
- Náběhový proud: 0,31
- Doba náběhového proudu: 0,056
- Účinník (zlomek): 0.9

Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 10
- Tolerance spotřeby energie: +/-10%

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 28
- Celková délka: 107
- Celková šířka: 102

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Technologie žárovky: LED
- Kód IP: IP65
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Kabel: Kabel 0,3 m bez konektoru
- Připojení: Volné přívody / kabely
- Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 35 000 h: 5
- Stmívatelné: Ne
- Předřadník / napájecí jednotka / transformátor: -
- Včetně předřadníku: Ano
- Účinná vystavená plocha: 0,003
- Fixační materiál: Ocel
- Značka hořlavosti: Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
- Frekvence sítě: 50 or 60
- Kód ochrany proti mechanickým nárazům: IK06 | 1 J
- Montážní přípravek: Nastavitelný montážní třmen
- Počet předřadníkových jednotek: 1 jednotka
- Počet produktů pro MCB (16A typ B): 211
- Přepětová ochrana (společná/rozdílová): EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV)

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514954496
- Čistá hmotnost: 0,19 kg
- Hrubá hmotnost: 0,21 kg
- Výška: 4 cm
- Délka: 11,5 cm
- Šířka: 11,5 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.249

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com