



## 4m pás LED

Interiérový LED pásek s ambientním světlem můžete stříhat, tvarovat a přetvářet dle libosti. Jeho barevné dynamické světelné režimy zkrášlí prostor pod skříněmi nebo za nábytkem a ambientní světlo vytvoří dokonalou náladu na chvíle absolutní relaxace.

## VÝHODY VÝROBKŮ

- Kompletní spektrum barev
- Součástí balení je napájecí zdroj
- IP20/plast



## Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.




## Ovládání pomocí jakékoli platformy Matter pro chytrou domácnost

Tento produkt má certifikaci Matter, a je tedy možné jej snadno ovládat pomocí systémů Google Home, Amazon Alexa, Apple Home nebo jiných platform pro chytrou domácnost s technologií Matter.



## Nastavte světla podle vlastního plánu

Automatizujte chytrá světla, aby dodržovala vaše denní nebo týdenní rutiny. Naplánujte si, že se světla rozsvítí ráno nebo než přijedete domů, a když svítit nemusí, zhasnou, abyste šetřili elektřinu.



## Navodte si dokonalou světelnou scénu

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů si můžete navodit ideální světelnou atmosféru na každý okamžik dne. Prostě si novou scénu uložte a kdykoli si ji můžete přes aplikaci WiZ nebo hlasem znovu vybrat.



## Milióny barev a měnící se světelné režimy vám zpřijemní den

Vyberte si libovolnou barvu světla, která se vám líbí, nebo prostě využijte dynamický režim, který jsme vám připravili. Například režimy Ohniště nebo Oceán dokážou navodit úžasnou atmosféru, která vám zvedne náladu.



## Navodte tu správnou atmosféru bílým světlem, které se dá nastavit od teplé až po studenou

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé (od povzbuzující chladné až po měkkou teplou), případně si jednoduše zvolit některý z přednastavených režimů (jako je Soustředění nebo Relaxace), a navodit si tak ideální atmosféru k čemukoli, co právě děláte.

## SPECIFIKACE

### CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér

### DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: White

Materiál: Plast

### ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok

Faktor poklesu světelného toku: 70%

Počet cyklů zapnutí: 50 000

Nominální životnost: 15 000

### OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne

Integrované LED: Ano

Vypínač na kabelu: Ano

Obsahuje napájecí adaptér: Ano

Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Solární energie: Ne

Warm glow stmívatelné světlo: Ne

### CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Konzistence barev: 6 SDCM

Index podání barev (CRI):  $\geq 80$

Teplota chromatičnosti: 2700-5000 K

Doba zahřívání do 60 % světla: 2

Měrný výkon (jmen.) (nom.): 64

### RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Kuchyň

Ložnice Obývací pokoj Dětský pokoj

### DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 73 mA

### SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinnost: 0.6

Napětí: 220-240 V

Spotřeba energie: 12

### ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 0,225 kg

Celková výška: 3 mm

Celková délka: 4 000 mm

Celková šířka: 10 mm

### SERVIS

Záruka: 2 roky

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Celkový světelný tok svítidla: 840

Technologie žárovky: LED

Barva světla: Barevné i bílé světlo (RGBW)

Regulovatelné svítidlo: Ano

Příkon žárovky: 13

Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů

Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

### ŽÁROVKA

Upgradovatelný software: Ano

### PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes

Wi-Fi: 802.11b/g/n

Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení

Max. počet příslušenství: 9999

Kompatibilní operační systémy: iOS

Android

Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

Kompatibilita se systémy třetích stran:

Alexa Enki Google Home Homey

IFTTT Matter Samsung SmartThings

Siri Shortcuts

Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

### ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8720169071216

Čistá hmotnost: 0,23 kg

Hrubá hmotnost: 0,26 kg

Výška: 16 cm

Délka: 5,7 cm

Šířka: 14,1 cm