




Nástěnné svítidlo ELPAS

Tato elegantně navržená svítidla jsou odolná vůči povětrnostním vlivům a dávají klasickému venkovnímu nástěnnému osvětlení úžasnou novou podobu. Zakomponujte ho do své předzahrádky, zahrady, balkonu nebo verandy a získáte 400 lumenů krásného světla. Na výběr máte z milionů barev (teplé až studené bílé) a z dynamických světelných režimů využívajících stávající Wi-Fi připojení.

VÝHODY VÝROBKŮ

- Kompletní spektrum barev
- Napájecí napětí
- Odolné vůči vlivům počasí




Okamžité nastavení všech funkcí chytrých světel

Získejte okamžitý přístup ke všem chytrým funkcím jednoduchým připojením nových světel ke stávající síti Wi-Fi. Můžete světla ovládat, i když nejste doma, a nastavit harmonogram jejich automatického zapínání a vypínání. To všechno bez nutnosti instalace dalšího hardwaru. Stačí udržovat ovladač v dosahu Wi-Fi sítě a všechna připojená světla budete moct plně ovládat, i když se budou nacházet mimo Wi-Fi signál.




Ovládání pomocí jakékoli platformy Matter pro chytrou domácnost

Tento produkt má certifikaci Matter, a je tedy možné jej snadno ovládat pomocí systémů Google Home, Amazon Alexa, Apple Home nebo jiných platform pro chytrou domácnost s technologií Matter.



S automatickými venkovními světly se budete vždy cítit bezpečně

Naplánujte si rozsvícení venkovních světel každý den, než se vrátíte domů, abyste dobře viděli a cítili se bezpečně. Nastavte si, aby se světla automaticky vypínala ráno nebo když je nepotřebujete, a šetřete tak energii.




Vytvořte si dokonalou venkovní světelnou scénu

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů si můžete navodit ideální světelnou atmosféru pro dokonalé okamžiky v zahradě. Scénu si můžete uložit a kdykoli ji znovu vybrat přes aplikaci, hlasem nebo pomocí ovládacího příslušenství.



Zkrášlete svou zahradu miliony barev a dynamických režimů

Vyberte si z milionů světelných odstínů od energizující studené bílé po měkkou teplou bílou a vytvořte to nejlepší prostředí pro své venkovní aktivity. Nebo jednoduše využijte přednastavený dynamický světelný režim, jako je Oceán, Les nebo Party, abyste vytvořili úžasnou atmosféru a pozvedli tak všem náladu.



Ovládejte svá venkovní světla tak, jak se vám to líbí

WiZ vám nabízí mnoho možností ovládání chytrých světel. Stačí jednoduše nastavit světla pomocí chytrého telefonu nebo hlasem, ať jste kdekoli. Systém funguje se zkratkami Google Home, Alexa a Siri.

SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Exteriér
Tvar svítidla: Zaoblený obdélník
Stmívatelné: Ano

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: Černá
Materiál: Kov Plast

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 25 rok
Faktor poklesu světelného toku: 70%
Počet cyklů zapnutí: 50 000
Nominální životnost: 25 000

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Nastavitelné bodové světlo:
Nenastavitelné
Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
Integrované LED: Ano
Obsahuje LED žárovku/žárovky: Ano
Obsahuje dálkové ovládání: Ne
Solární energie: Ne
Warm glow stmívatelné světlo: Ne

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Konzistence barev: 7 SDCM
Index podání barev (CRI): ≥ 80
Teplota chromatičnosti: 2700-5000 K
Doba zahřívání do 60 % světla: 2
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 76

RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Balkón
Zahrada

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 44 mA

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinnost: 0.5
Napětí: 220-240 V

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 0,565 kg
Celková výška: 164 mm
Celková délka: 134 mm
Celková šířka: 109 mm

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Světelný tok žárovky: 950
Průměr: 109 mm
Celkový světelný tok svítidla: 650
Technologie žárovky: LED
Barva světla: Barevné i bílé světlo (RGBW)
Příkon žárovky: 8.5
Maximální příkon náhradní žárovky: 8,5
Kód IP: IP44
Třída ochrany: Třída I – uzemnění
Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
Počet světelných zdrojů: 1

ŽÁROVKA

Upgradovatelný software: Ano

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
Max. počet příslušenství: 9999
Kompatibilní operační systémy: iOS
Android
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Enki Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts
Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8720169071254
Čistá hmotnost: 0,71 kg
Hrubá hmotnost: 0,96 kg
Výška: 14 cm
Délka: 22,9 cm
Šířka: 8,9 cm