





## Světelný sloupek, rozšíření

Stačí prostě zapojit a rozšíření vaší stávající instalace světelných sloupků WiZ je hotové. Nízkonapěťová svítidla se dají snadno a bezpečně nainstalovat. Dají se libovolně uspořádat a nakonfigurovat, aniž byste potřebovali další kabeláž. Využijte svou stávající Wi-Fi síť k ovládní světel hlasem nebo přes aplikaci WiZ.

## VÝHODY VÝROBKŮ

- Kompletní spektrum barev
- Nízké napětí
- Vhodné pro venkovní použití



### Okamžité nastavení všech funkcí chytrých světel

Získejte okamžitý přístup ke všem chytrým funkcím jednoduchým připojením nových světel ke stávající síti Wi-Fi. Můžete světla ovládat, i když nejste doma, a nastavit harmonogram jejich automatického zapínání a vypínání. To všechno bez nutnosti instalace dalšího hardwaru. Stačí udržovat ovladač v dosahu Wi-Fi sítě a všechna připojená světla budete moct plně ovládat, i když se budou nacházet mimo Wi-Fi signál.

### Ovládání pomocí jakékoli platformy Matter pro chytrou domácnost

Tento produkt má certifikaci Matter, a je tedy možné jej snadno ovládat pomocí systémů Google Home, Amazon Alexa, Apple Home nebo jiných platform pro chytrou domácnost s technologií Matter.

### S automatickými venkovními světly se budete vždy cítit bezpečně

Naplánujte si rozsvícení venkovních světel každý den, než se vrátíte domů, abyste dobře viděli a cítili se bezpečně. Nastavte si, aby se světla automaticky vypínala ráno nebo když je nepotřebujete, a šetřete tak energii.



### Zkrášlete svou zahradu miliony barev a dynamických režimů

Vyberte si z milionů světelných odstínů od energizující studené bílé po měkkou teplou bílou a vytvořte to nejlepší prostředí pro své venkovní aktivity. Nebo jednoduše využijte přednastavený dynamický světelný režim, jako je Oceán, Les nebo Party, abyste vytvořili úžasnou atmosféru a pozvedli tak všem náladu.

### Nízkonapěťová technologie a snadná instalace

Osvětlení si můžete užívat i venku – nevyžaduje žádné složité vedení nebo zvláštní instalaci, stačí je zapojit a zapnout. Pokud chcete dát světlo na jiné místo, stačí odšroubovat adaptér a přemístit jej jinam.

### Nastavte pro každé bodové světlo jinou barvu a zlepšíte si náladu

Nechte, ať vám hrátky dynamických světelných režimů zlepší náladu. Každé bodové světlo snadno nastavíte tak, aby zářilo jinou barvou. Kombinujte miliony barev světla nebo různé světelné režimy a vytvořte jedinečný světelný efekt, který se hodí k vašemu stylu.

## SPECIFIKACE

### CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Exteriér  
Tvar svítidla: Kulaté  
Stmívatelné: Ano

### DESIGN A PŘÍSLUŠENÍ

Barva: Černá  
Materiál: Kov Plast

### ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 25 rok  
Faktor poklesu světelného toku: 70%  
Počet cyklů zapnutí: 50 000  
Nominální životnost: 25 000

### OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Nastavitelné bodové světlo:  
Nenastavitelné  
Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano  
Integrované LED: Ano  
Obsahuje LED žárovku/žárovky: Ano  
Obsahuje dálkové ovládání: Ne  
Solární energie: Ne  
Warm glow stmívatelné světlo: Ne

### CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Konzistence barev: 7 SDCM  
Index podání barev (CRI):  $\geq 80$   
Teplota chromatičnosti: 2700-5000 K  
Doba zahřívání do 60 % světla: 2  
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 88

### RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Balkón  
Zahrada

### DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 300 mA

### SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Napětí: 12 V

### ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 1 kg  
Celková výška: 518 mm  
Celková délka: 108,5 mm  
Celková šířka: 108,5 mm

### SERVIS

Záruka: 2 roky

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Světelný tok žárovky: 400  
Průměr: 108,5 mm  
Celkový světelný tok svítidla: 320  
Technologie žárovky: LED  
Barva světla: Barevné i bílé světlo (RGBW)  
Příkon žárovky: 3,6  
Maximální příkon náhradní žárovky: 3,6  
Kód IP: IP65 | Prachotěsné a odolný proti tryskající vodě  
Třída ochrany: Třída III – bezpečné velmi nízké napětí  
Vyměnitelný světelný zdroj: Ne  
Počet světelných zdrojů: 1

### ŽÁROVKA

Upgradovatelný software: Ano

### PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes  
Wi-Fi: 802.11b/g/n  
Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení  
Max. počet příslušenství: 9999  
Kompatibilní operační systémy: iOS  
Android  
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)  
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Enki Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts  
Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

### ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8720169071858  
Čistá hmotnost: 1 kg  
Hrubá hmotnost: 1,26 kg  
Výška: 15,3 cm  
Délka: 55,9 cm  
Šířka: 14 cm