



Venkovní nástěnné svítidlo s kamerou

Co se to tam venku vlastně děje? Nebuďte už nikdy ve tmě – pořídte si chytré venkovní nástěnné svítidlo WiZ s integrovanou bezpečnostní kamerou. Světlo naší kamery odolné proti vlivům počasí se rozsvítí vždycky, když detekuje pohyb. Překvapí tak potenciální vetřelce nebo vám pomůže po setmění pohodlně dojít domů.

VÝHODY VÝROBKŮ

- Vestavěná kamera
- Vhodné pro venkovní použití
- Kompletní spektrum barev




Zkrášlete svou zahradu miliony barev a dynamických režimů

Vyberte si z milionů světelných odstínů od energizující studené bílé po měkkou teplou bílou a vytvořte to nejlepší prostředí pro své venkovní aktivity. Nebo jednoduše využijte přednastavený dynamický světelný režim, jako je Oceán, Les nebo Party, abyste vytvořili úžasnou atmosféru a pozvedli tak všem náladu.



Budte v obraze, kdykoli se detekuje pohyb nebo zvuk

Venkovní kamera WiZ vás automaticky upozorní, když někde venku detekuje nějaký pohyb nebo zvuk. Dopřejte si klid, i když jste právě někde jinde.




Mějte přehled, co se děje venku

Monitorujte venkovní prostory kolem domova v reálném čase a odkudkoli – stačí využít funkce živého streamování videa venkovní kamery WiZ. I když jste pryč, můžete být bez obav. Můžete si procházet automatická oznámení o incidentech, sledovat živý videostream nebo předcházet falešným poplachům.



Zapínejte světla automaticky, když se detekuje pohyb

Když venkovní svítidlo WiZ s kamerou detekuje pohyb, automaticky se rozsvítí. V noci tak uvidíte na cestu dovnitř a současně odradíte potenciální vetřelce.



Vestavěný reproduktor a mikrofón

Oboustranná komunikace během živého přenosu prostřednictvím kamery. Vestavěný reproduktor a mikrofón umožňují bezproblémovou konverzaci s členy rodiny na dálku, nebo je lze využít k odstranění případných nežádoucích návštěvníků.



Optimální parametry pro venkovní prostředí (IP44)

Toto venkovní světlo WiZ bylo důkladně testováno na vhodnost použití ve venkovním prostředí. Je speciálně zkonstruováno tak, aby odolalo různým rozmarům počasí – od spalujícího slunce až po silné lijáky.

SPECIFIKACE

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: Černá
Materiál: Kov

ODOLNOST

Nominální životnost: 25 000

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Nastavitelné bodové světlo: Ano
Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
Integrované LED: Ano
Obsahuje LED žárovku/žárovky: Ano
Obsahuje dálkové ovládání: Ne
Solární energie: Ne
Warm glow stmívatelné světlo: Ne

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Index podání barev (CRI): ≥ 80
Teplota chromatičnosti: 2700 K
Světelný tok: 1 250

RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Balkón
Zahrada
SpaceSense: Ano

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Napětí: 5 V

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 1,5 kg
Délka kabelu: 240
Vzdálenost zapuštění: 2 000 mm
Celková výška: 375 mm
Celková délka: 167 mm
Celková šířka: 115 mm

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Technologie žárovky: LED
Barva světla: Barevné i bílé světlo (RGBW)
Energetická třída světelného zdroje: E
Příkon žárovky: 10.5
Třída ochrany: Třída I – uzemnění
Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
Stmívatelné: Bezdrátové ovládání stmívání – nepoužívat se stmívačem
Počet světelných zdrojů: 1
Snímačem obrazu kamery: No
Zorné pole objektivu kamery (stupně): 120
Digitální zoom kamery: Ne

ŽÁROVKA

Upgradovatelný software: Ano

KAMERA

Max. rozlišení videa: 1080P
Režimy videa: 1080P
Funkce videa: 30FPS
Detekce pohybu: Detekce pohybu, osob a zvuku
Night Vision: Ano, s infračerveným LED osvětlením
Odolné vůči klimatickým vlivům: Ano
Mikrofon: Ano
Audio: Obousměrné audio
Sítě: WPA2 WPA3
Provozní teplota: -20 až 45 °C
Protokol připojení: Wi-Fi (2,4 GHz)
Zvukový alarm: Ne
Oboustranná komunikace: Ano
Způsob skladování: Lokální a cloudové úložiště (předplatné)

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
Max. počet příslušenství: 9999
Kompatibilní operační systémy: iOS
Android
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Google Home Siri Shortcuts



ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8720169072114

Čistá hmotnost: 1,47 kg

Hrubá hmotnost: 1,98 kg

Výška: 44,5 cm

Délka: 23 cm

Šířka: 19 cm



© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Informace zde uvedené se mohou bez upozornění změnit. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.