




Kulová žárovka s tradičním vzhledem, čirá, 40 W G95 E27



Žárovky s vláknem WiZ prostě musíte vystavit na oddiv – vypadají skvěle dokonce i tehdy, když nesvítí. Ale když je rozsvítíte, jsou prostě pastva pro oči. Tyto stmívatelné průhledné koule světla zaplní místnost až do posledního rohu všemi barvami duhy a všemi odstíny bílé, od teplé až po studenou. Dopřejte si vzhled klasických retro žárovek s vláknem, současně ale využijte úspor energií, které přináší technologie LED. Samozřejmě se všechny dají ovládat přes Wi-Fi pomocí aplikace WiZ, dálkového ovládání WiZ nebo hlasem.

VÝHODY VÝROBKŮ

- Chytrá žárovka s kompletním spektrem barev
- Až 470 lumenů
- Stačí zapojit a spustit
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem




Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



Nastavte světla podle vlastního plánu

Automatizujte chytrá světla, aby dodržovala vaše denní nebo týdenní rutiny. Naplánujte si, že se světla rozsvítí ráno nebo než přijedete domů, a když svítit nemusí, zhasnou, abyste šetřili elektřinu.



Navodte si dokonalou světelnou scénu

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů si můžete navodit ideální světelnou atmosféru na každý okamžik dne. Prostě si novou scénu uložte a kdykoli si ji můžete přes aplikaci WiZ nebo hlasem znovu vybrat.




Miliony barev a měnící se světelné režimy vám zpříjemní den

Vyberte si libovolnou barvu světla, která se vám líbí, nebo prostě využijte dynamický režim, který jsme vám připravili. Například režimy Ohniště nebo Oceán dokážou navodit úžasnou atmosféru, která vám zvedne náladu.



Navodte tu správnou atmosféru bílým světlem, které se dá nastavit od teplé až po studenou

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé (od povzbuzující chladné až po měkkou teplou), případně si jednoduše zvolit některý z přednastavených režimů (jako je Soustředění nebo Relaxace), a navodit si tak ideální atmosféru k čemukoli, co právě děláte.



Ovládejte chytré osvětlení, jak se vám hodí

Díky technologii WiZ se dá chytré osvětlení ovládat několika způsoby. Světla můžete nastavovat přes chytrý telefon, hlasem, dálkovým ovládáním WiZ nebo pomocí stávajícího nástěnného vypínače přepínáte mezi dvěma oblíbenými režimy. Je kompatibilní s aplikací Google Home, asistentem Alexa a zkratkami pro Siri v aplikaci Siri Shortcuts.

SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér
Tvar svítidla: G95
Patice: E27
Typ skla: Čiré
Stmívatelné: Ano

ROZMĚRY ŽÁŘIVKY

Hmotnost: 0,065 kg

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
Faktor poklesu světelného toku: 70%
Počet cyklů zapnutí: 20 000
Nominální životnost: 15 000

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Konzistence barev: 6 SDCM
Index podání barev (CRI): ≥80
Teplota chromatičnosti: 2200-6500 K
Kategorie barvy světla: Kompletní spektrum barev
Jmenovitý světelný tok: 470 lm
Doba náběhu: <0.5 s
Doba zahřívání do 60 % světla:
Okamžité rozsvícení plného světla
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 74

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 47 mA

INFORMACE O BALENÍ

EAN: 8720169072190
EOC: 872016907219000
Název produktu: Wi-Fi BLE 40W G95
E27 822-65 RGB CL 1 PF

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinník: 0.5
Napětí: 220-240 V
Ekvivalentní příkon: 40 W
Štítek energetické účinnosti (EEL): G
Spotřeba energie: 6,3 W
Spotřeba energie kWh/1000 h: 7

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Celková výška: 142 mm
Celková délka: 142 mm
Celková šířka: 95 mm

JMENOVITÉ HODNOTY

Jmenovitá životnost: 15 000
Jmenovitý světelný tok: 470 lm
Jmenovitý výkon: 6.3 W

TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvence: 50-60
Registrační číslo EPREL: 1901106
Referenční měření toku: Sphere

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date
Max. počet příslušenství: 9999
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Google Home IFTTT
Klikaanklikuit Matter Samsung SmartThings Sonos

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8720169072190
Čistá hmotnost: 0,07 kg
Hrubá hmotnost: 0,14 kg
Výška: 18,5 cm
Délka: 10,5 cm
Šířka: 10,5 cm