

WIZ



Žárovka 60 W A60 E27



Tato barevná žárovka WiZ LED A60 vnese do vašeho života chytré osvětlení. Můžete ji nasadit do libovolné lampy a vytvořit si atmosféru podle svých představ díky 16 milionům barev a teplému až chladnému bílému světlu. Umožňuje nastavit různé odstíny teplého až chladného bílého světla a navodit tak požadovanou atmosféru. Můžete použít rozvrhy zapínání a vypínání světel podle denních nebo týdenních rutin, ovládat je chytrým telefonem nebo hlasem a mít ke svým světelným přístup na dálku, i když nejste doma. Světla WiZ se připojí ke stávající síti Wi-Fi, není zapotřebí žádný další hardware.

VÝHODY VÝROBKŮ

- Chytrá žárovka s kompletním spektrem barev
- Až 806 lumenů
- Stačí zapojit a spustit
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem



Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



Exkluzivní světlo SpaceSense™, které se zapíná pohybem

Technologie WiZ SpaceSense promění vaše světla v senzory pohybu. Pokud máte v místnosti alespoň dvě světla WiZ, dá se v aplikaci WiZ aktivovat funkce SpaceSense a světla se mohou automaticky vypínat a zapínat pomocí detekce pohybu. Je to jednoduché. Je to SpaceSense. Je to WiZ.



Navodte si dokonalou světelnou scénu

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů si můžete navodit ideální světelnou atmosféru na každý okamžik dne. Prostě si novou scénu uložte a kdykoli si ji můžete přes aplikaci WiZ nebo hlasem znovu vybrat.



Milióny barev a měnící se světelné režimy vám zpřijemní den

Vyberte si libovolnou barvu světla, která se vám líbí, nebo prostě využijte dynamický režim, který jsme vám připravili. Například režimy Ohniště nebo Oceán dokážou navodit úžasnou atmosféru, která vám zvedne náladu.



Navodte tu správnou atmosféru bílým světlem, které se dá nastavit od teplé až po studenou

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé (od povzbuzující chladné až po měkkou teplou), případně si jednoduše zvolit některý z přednastavených režimů (jako je Soustředění nebo Relaxace), a navodit si tak ideální atmosféru k čemukoli, co právě děláte.



Ovládejte chytré osvětlení, jak se vám hodí

Díky technologii WiZ se dá chytré osvětlení ovládat několika způsoby. Světla můžete nastavovat přes chytrý telefon, hlasem, dálkovým ovládáním WiZ nebo pomocí stávajícího nástěnného vypínače přepínejte mezi dvěma oblíbenými režimy. Je kompatibilní s aplikací Google Home, asistentem Alexa a zkratkami pro Siri v aplikaci Siri Shortcuts.

SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér
Tvar svítidla: A60
Patice: E27
Typ skla: Chladná
Stmívatelné: Ano

ROZMĚRY ŽÁŘIVKY

Hmotnost: 0,065 kg

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 25 rok
Faktor poklesu světelného toku: 70%
Počet cyklů zapnutí: 50 000
Nominální životnost: 25 000

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Integrované LED: Ano
Solární energie: Ne
Warm glow stmívatelné světlo: Ne

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Konzistence barev: 6 SDCM
Index podání barev (CRI): ≥ 80
Teplota chromatičnosti: 2200-6500 K
Kategorie barvy světla: Kompletní spektrum barev
Jmenovitý světelný tok: 806 lm
Doba náběhu: $< 0,5$ s
Doba zahřívání do 60 % světla:
Okamžité rozsvícení plného světla
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 94

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 65 mA

INFORMACE O BALENÍ

EAN: 8720169072299
EOC: 872016907229900
Název produktu: Wi-Fi BLE 60W A60
E27 822-65 RGB 1PF/6

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinník: 0.5
Napětí: 220-240 V
Ekvivalentní příkon: 60 W
Štítek energetické účinnosti (EEL): F
Spotřeba energie: 8,5 W
Spotřeba energie kWh/1000 h: 9

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Celková výška: 122 mm
Celková délka: 122 mm
Celková šířka: 60 mm

JMENOVITÉ HODNOTY

Jmenovitá životnost: 25 000
Jmenovitý světelný tok: 806 lm
Jmenovitý výkon: 8.5 W

TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvence: 50-60
Technologie žárovky: LED
Registrační číslo EPREL: 1421108
Referenční měření toku: Sphere

ŽÁROVKA

Upgradovatelný software: Ano

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
Max. počet příslušenství: 9999
Kompatibilní operační systémy: iOS
Android
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Enki Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts
Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8720169072299
Čistá hmotnost: 0,05 kg
Hrubá hmotnost: 0,09 kg
Výška: 16 cm
Délka: 7 cm
Šířka: 7 cm