





Neonový flexibilní pás, 3 m

Světlo dokáže formovat vaši náladu. A díky ohýbatelným neonovým flexibilním páskům WiZ dokážete světlo zformovat do jakéhokoli tvaru. Flexibilní světelný pásek má tři metry, takže máte spoustu prostoru na hravou fantazii – určitě se vám podaří vykouzlit promyšleně nádherné tvary, které zkrášlí každou místnost. Světelné efekty v podobě neonových přechodů se zase hodí na navození patřičné nálady. Všechno se dá samozřejmě pomocí aplikace nebo dálkového ovládání WiZ či hlasem ovládat přes Wi-Fi.

VÝHODY VÝROBKŮ

- Kompletní spektrum barev
- Nízké napětí
- IP20/silikon



Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



Ovládání pomocí jakékoli platformy Matter pro chytrou domácnost

Tento produkt má certifikaci Matter, a je tedy možné jej snadno ovládat pomocí systémů Google Home, Amazon Alexa, Apple Home nebo jiných platforem pro chytrou domácnost s technologií Matter.




Exkluzivní světlo SpaceSense™, které se zapíná pohybem

Technologie WiZ SpaceSense promění vaše světla v senzory pohybu. Pokud máte v místnosti alespoň dvě světla WiZ, dá se v aplikaci WiZ aktivovat funkce SpaceSense a světla se mohou automaticky vypínat a zapínat pomocí detekce pohybu. Je to jednoduché. Je to SpaceSense. Je to WiZ.




Miliony barev a měnící se světelné režimy vám zpříjemní den

Vyberte si libovolnou barvu světla, která se vám líbí, nebo prostě využijte dynamický režim, který jsme vám připravili. Například režimy Ohniště nebo Oceán dokážou navodit úžasnou atmosféru, která vám zvedne náladu.



Ovládejte chytré osvětlení, jak se vám hodí

Díky technologii WiZ se dá chytré osvětlení ovládat několika způsoby. Světla můžete nastavovat přes chytrý telefon, hlasem, dálkovým ovládáním WiZ nebo pomocí stávajícího nástěnného vypínače přepínejte mezi dvěma oblíbenými režimy. Je kompatibilní s aplikací Google Home, asistentem Alexa a zkratkami pro Siri v aplikaci Siri Shortcuts.



Barevné přechody v jediném pásku

Flexibilní světelné pásky nabízí efekty barevných přechodů, které umí navodit tu správnou náladu. Dynamické světelné režimy vám zase umožní navodit tu správnou atmosféru, aby každá místnost vypadala prostě nádherně.

SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér
Stmívatelné: Ano

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: White
Materiál: Plast

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
Faktor poklesu světelného toku: 70%
Počet cyklů zapnutí: 50 000
Nominální životnost: 15 000

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
Integrované LED: Ano
Vypínač na kabelu: Ano
Obsahuje napájecí adaptér: Ano
Obsahuje dálkové ovládání: Ne

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Index podání barev (CRI): -
Teplota chromatičnosti: NA
Doba zahřívání do 60 % světla: 2

SVĚTELNÝ ŘETĚZ / SVĚTELNÝ PÁS

Účinnost předřadníku při plné zátěži: 80
Předřadník při nulové zátěži: 0,25

RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj Společenská místnost Ložnice
Dětský pokoj

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 125 mA

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinník: 0.7
Napětí: 220-240 V
Spotřeba energie: 20

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 0,6 kg
Celková výška: 17 mm
Celková délka: 3 000 mm
Celková šířka: 10 mm

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celkový světelný tok svítidla: NA
Barva světla: Barevné přechody (RGBIC)
Příkon žárovky: 24
Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date
Max. počet příslušenství: 9999
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Google Home IFTTT
Klikaanklikuit Matter Samsung SmartThings Sonos

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8720169072510
Čistá hmotnost: 0,6 kg
Hrubá hmotnost: 0,9 kg
Výška: 8,7 cm
Délka: 22,4 cm
Šířka: 22,4 cm