



Superslim Ceiling 32 W

Super tenká stropní svítidla WiZ vám přinesou super pocit. Dynamické plnobarevné světelné režimy vám přináší radost ze světla, ať už máte rozjetou party, nebo odpočíváte s těmi, kdo jsou vám nejbližší. Když se potřebujete koncentrovat a být produktivní, můžete si naladit dokonalý odstín bílého světla, příjemné světlo svíčky se zase hodí na odpočinek. A mezi tím existuje spousta dalších variant. Minimalistické černé provedení se stane inteligentním doplňkem vaší výzdoby. Využívejte veškerých výhod LED v oblasti energetických úspor bez odlesků, blikání nebo únavy očí. Samozřejmě se dají ovládat přes Wi-Fi pomocí aplikace nebo dálkového ovládání WiZ nebo hlasem.

VÝHODY VÝROBKŮ

- Kompletní spektrum barev
- Rozměry: Ø 545
- IP20/plast/bílá



Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



Sledujte svou spotřebu energie

Získejte v aplikaci WiZ přehled o spotřebě energie svítidel. Snadno se dostanete k přehledu za týden nebo určitý den, abyste měli spotřebu energie v domácnosti lépe pod kontrolou.



Navodte si dokonalou světelnou scénu

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů si můžete navodit ideální světelnou atmosféru na každý okamžik dne. Prostě si novou scénu uložte a kdykoli si ji můžete přes aplikaci WiZ nebo hlasem znovu vybrat.



Miliony barev a měnící se světelné režimy vám zpříjemní den

Vyberte si libovolnou barvu světla, která se vám líbí, nebo prostě využijte dynamický režim, který jsme vám připravili. Například režimy Ohniště nebo Oceán dokážou navodit úžasnou atmosféru, která vám zvedne náladu.



Navodte tu správnou atmosféru bílým světlem, které se dá nastavit od teplé až po studenou

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé (od povzbuzující chladné až po měkkou teplou), případně si jednoduše zvolit některý z přednastavených režimů (jako je Soustředění nebo Relaxace), a navodit si tak ideální atmosféru k čemukoli, co právě děláte.



Ovládejte chytré osvětlení, jak se vám hodí

Díky technologii WiZ se dá chytré osvětlení ovládat několika způsoby. Světla můžete nastavovat přes chytrý telefon, hlasem, dálkovým ovládáním WiZ nebo pomocí stávajícího nástěnného vypínače přepínáte mezi dvěma oblíbenými režimy. Je kompatibilní s aplikací Google Home, asistentem Alexa a zkratkami pro Siri v aplikaci Siri Shortcuts.

SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér
Tvar svítidla: Kulaté
Stmívatelné: Ano

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: White
Materiál: Plast

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 20 rok
Faktor poklesu světelného toku: 70%
Počet cyklů zapnutí: 15 000
Nominální životnost: 20 000

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
Integrované LED: Ano
Obsahuje dálkové ovládání: Ne

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Konzistence barev: 6 SDCM
Index podání barev (CRI): ≥80
Teplota chromatičnosti: 2200-6500 K
Doba zahřívání do 60 % světla: 2
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 117

RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Ložnice
Jídelna Obývací pokoj Dětský pokoj

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 160 mA

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinník: 0.9
Napětí: 220-240 V

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 2,4 kg
Celková výška: 38 mm
Celková délka: 545 mm
Celková šířka: 545 mm

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Průměr: 545 mm
Celkový světelný tok svítidla: 3750
Barva světla: Barevné i bílé světlo (RGBW)
Příkon žárovky: 32
Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
Třída ochrany: Třída II – dvojité izolace

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date
Max. počet příslušenství: 9999
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8720169072657
Čistá hmotnost: 2,2 kg
Hrubá hmotnost: 2,61 kg
Výška: 55 cm
Délka: 3,9 cm
Šířka: 54,5 cm