

Stolní lampa Portrait



Jedno světlo a tolik použití. Multifunkční chytré stolní svítidlo WiZ Portrait vám nabídne dvě světelné zóny, které se ideálně hodí na osvětlení při práci u stolu, videohovory a dokonce i na vytvoření relaxačního nočního světla. Prostě natočte hlavu svítidla a přejděte z osvětlení stolu na osvětlení pro videohovory. Speciálně navržený difuzér vytváří měkké, nastavitelné kruhové světlo, díky kterému budete online vypadat co nejlépe. Integrovaný senzor jasnosti zjišťuje úroveň okolního světla a osvětlení automaticky upravuje podle úkolu, aby se při dlouhodobé práci snížilo namáhání očí. Jednoduchý a střízlivě elegantní geometrický design se hodí ke každému stylu výzdoby. Chytré stolní svítidlo Portrait je výborně sladěné s ostatními světly v prostředí WiZ. Jak byste ostatně čekali, dá se krásně snadno ovládat. Když si budete chtít kdekoli u sebe doma navodit ideální prostředí, můžete použít aplikaci nebo dálkové ovládání WiZ nebo vlastní hlas.

VÝHODY VÝROBKŮ

- Volitelná teplota bílého světla
- Automatické nastavení jasnosti
- Dvouzónový světelný efekt



Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



Ovládání pomocí jakékoli platformy Matter pro chytrou domácnost

Tento produkt má certifikaci Matter, a je tedy možné jej snadno ovládat pomocí systémů Google Home, Amazon Alexa, Apple Home nebo jiných platforem pro chytrou domácnost s technologií Matter.



Exkluzivní světlo SpaceSense™, které se zapíná pohybem

Technologie WiZ SpaceSense promění vaše světla v senzory pohybu. Pokud máte v místnosti alespoň dvě světla WiZ, dá se v aplikaci WiZ aktivovat funkce SpaceSense a světla se mohou automaticky vypínat a zapínat pomocí detekce pohybu. Je to jednoduché. Je to SpaceSense. Je to WiZ.




Navodte tu správnou atmosféru bílým světlem, které se dá nastavit od teplé až po studenou

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé (od povzbuzující chladné až po měkkou teplou), případně si jednoduše zvolit některý z přednastavených režimů (jako je Soustředění nebo Relaxace), a navodit si tak ideální atmosféru k čemukoli, co právě děláte.



Tlumte chytrá světla i bez stmívače

Světla ztlumte na požadovanou úroveň jednoduše přes chytrý telefon, ovládací příslušenství WiZ nebo hlasem. Nemusíte instalovat žádný drahý stmívač.



Dvě světelné zóny pro soustředěné světlo, videohovory i navození atmosféry

Stolní lampa WiZ Portrait je multifunkční, protože vám nabídne dvě světelné zóny. Když je vodorovně, dá se světlo dolů soustředit a světlem nahoru vytvářet osvětlení na pozadí. Když ji dáte svisle, světlo vpředu poslouží k videohovorům a světlo dozadu k navození atmosféry. Jedna lampa – široké spektrum použití.



SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér
Tvar svítidla: Obdélník
Stmívatelné: Ano

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: White
Materiál: Plast

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 25 rok
Faktor poklesu světelného toku: 70%
Počet cyklů zapnutí: 50 000
Nominální životnost: 25 000

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
Integrované LED: Ano
Vypínač na kabelu: Ne
Obsahuje dálkové ovládání: Ne
Solární energie: Ne
Warm glow stmívatelné světlo: Ne

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Konzistence barev: 6 SDCM
Index podání barev (CRI): ≥ 90
Teplota chromatičnosti: 2700-6500 K
Doba zahřívání do 60 % světla: 2
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 60

RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Dětský pokoj
Studovna

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 2000 mA

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Napětí: 5 V

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 1,4 kg
Celková výška: 380 mm
Celková délka: 204 mm
Celková šířka: 195 mm

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celkový světelný tok svítidla: 600
Technologie žárovky: LED
Barva světla: Nastavitelné bílé světlo
Příkon žárovky: 10
Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
Třída ochrany: Třída III – bezpečné velmi nízké napětí

ŽÁROVKA

Upgradovatelný software: Ano

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
Max. počet příslušenství: 9999
Kompatibilní operační systémy: iOS
Android
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Enki Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts
Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8720169072695
Čistá hmotnost: 1,46 kg
Hrubá hmotnost: 1,73 kg
Výška: 41,5 cm
Délka: 21,3 cm
Šířka: 24,3 cm



© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Informace zde uvedené se mohou bez upozornění změnit. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenes odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.