




5m venkovní pás LED

Navodte si kouzelnou, vzrušující nebo relaxační atmosféru pro všechny venkovní prostory. Pořídte si ohebné venkovní LED páskové světlo WiZ odolné vůči povětrnostním vlivům. Proměňte svou zahradu, chodník, příjezdovou cestu, verandu, terasu nebo balkon jednotnými linkami zářivých barev nebo odstínů bílého světla, od studené až po hřejivě teplou. Venkovní LED světelné pásy patří do stejného systému WiZ, který jste si už tak oblíbili pro svá interiérová i exteriérová světla WiZ. Z toho vyplývá, že se dají snadno nainstalovat a ovládat pomocí aplikace WiZ, WiZmote nebo hlasem přes stávající domácí Wi-Fi síť. Tyto ohebné LED pásy budou fungovat samostatně nebo ve spojení s vašimi ostatními exteriérovými světly WiZ, aby to u vás venku bylo krásnější a atraktivnější než kdy dřív.

VÝHODY VÝROBKŮ

- Kompletní spektrum barev
- Nízké napětí
- IP65 (adaptér IP44) / plast



Okamžité nastavení všech funkcí chytrých světel

Získejte okamžitý přístup ke všem chytrým funkcím jednoduchým připojením nových světel ke stávající síti Wi-Fi. Můžete světla ovládat, i když nejste doma, a nastavit harmonogram jejich automatického zapínání a vypínání. To všechno bez nutnosti instalace dalšího hardwaru. Stačí udržovat ovladač v dosahu Wi-Fi sítě a všechna připojená světla budete moct plně ovládat, i když se budou nacházet mimo Wi-Fi signál.



Ovládání pomocí jakékoli platformy Matter pro chytrou domácnost

Tento produkt má certifikaci Matter, a je tedy možné jej snadno ovládat pomocí systémů Google Home, Amazon Alexa, Apple Home nebo jiných platform pro chytrou domácnost s technologií Matter.



S automatickými venkovními světly se budete vždy cítit bezpečně

Naplánujte si rozsvícení venkovních světel každý den, než se vrátíte domů, abyste dobře viděli a cítili se bezpečně. Nastavte si, aby se světla automaticky vypínala ráno nebo když je nepotřebujete, a šetřete tak energii.



Zkrášlete svou zahradu miliony barev a dynamických režimů

Vyberte si z milionů světelných odstínů od energizující studené bílé po měkkou teplou bílou a vytvořte to nejlepší prostředí pro své venkovní aktivity. Nebo jednoduše využijte přednastavený dynamický světelný režim, jako je Oceán, Les nebo Party, abyste vytvořili úžasnou atmosféru a pozvedli tak všem náladu.



Voděodolné a odolné proti vlivům počasí

Toto světlo je navrženo tak, abyste si mohli užívat venkovní prostředí. Je totiž vodotěsné a odolné vůči povětrnostním vlivům. Je vyrobené z materiálů, které jsou odolné vůči UV záření, větru i sněhu. Prošlo přísnými testy, aby bylo zajištěno, že odolá většině povětrnostních podmínek.



Nízkonapěťová technologie a snadná instalace

Osvětlení si můžete užívat i venku – nevyžaduje žádné složité vedení nebo zvláštní instalaci, stačí je zapojit a zapnout. Pokud chcete dát světlo na jiné místo, stačí odšroubovat adaptér a přemístit jej jinam.

SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Exteriér
Stmívatelné: Ano

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: White
Materiál: Plast

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
Faktor poklesu světelného toku: 70%
Počet cyklů zapnutí: 50 000
Nominální životnost: 15 000

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
Integrované LED: Ano
Vypínač na kabelu: Ano
Obsahuje napájecí adaptér: Ano
Obsahuje dálkové ovládání: Ne
Solární energie: Ne
Warm glow stmívatelné světlo: Ne

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Konzistence barev: 7 SDCM
Index podání barev (CRI): ≥ 80
Teplota chromatičnosti: 2700-5000 K
Doba zahřívání do 60 % světla: 2
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 26

RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Ložnice
Obývací pokoj Dětský pokoj
Společenská místnost

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 128 mA

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinnost: 0.5
Napětí: 220-240 V
Spotřeba energie: 24

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 1,52 kg
Celková výška: 76 mm
Celková délka: 7 940 mm
Celková šířka: 45 mm

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celkový světelný tok svítidla: 240
Technologie žárovky: LED
Barva světla: Barevné i bílé světlo (RGBW)
Příkon žárovky: 24
Kód IP: IP65 (adaptér IP44)
Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

ŽÁROVKA

Upgradovatelný software: Ano

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
Max. počet příslušenství: 9999
Kompatibilní operační systémy: iOS
Android
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Enki Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts
Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8720169074859
Čistá hmotnost: 1,55 kg
Hrubá hmotnost: 1,75 kg
Výška: 7,6 cm
Délka: 35,6 cm
Šířka: 35,6 cm