



## 60W žárovka A60, 2×E27 s dálkovým ovládáním



Tato barevná žárovka WiZ LED A60 vnese do vašeho života chytré osvětlení. Můžete ji nasadit do libovolné lampy a vytvořit si atmosféru podle svých představ díky 16 milionům barev a teplému až chladnému bílému světlu. Umožňuje nastavit různé odstíny teplého až chladného bílého světla a navodit tak požadovanou atmosféru. Můžete použít rozvrhy zapínání a vypínání světel podle denních nebo týdenních rutin, ovládat je chytrým telefonem nebo hlasem a mít ke svým světlům přístup na dálku, i když nejste doma. Světla WiZ se připojí ke stávající síti Wi-Fi, není zapotřebí žádný další hardware.

## VÝHODY VÝROBKŮ

- Chytrá žárovka s kompletním spektrem barev
- Až 806 lumenů
- Stačí zapojit a spustit
- WiZmote v ceně



## Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



## Exkluzivní světlo SpaceSense™, které se zapíná pohybem

Technologie WiZ SpaceSense promění vaše světla v senzory pohybu. Pokud máte v místnosti alespoň dvě světla WiZ, dá se v aplikaci WiZ aktivovat funkce SpaceSense a světla se mohou automaticky vypínat a zapínat pomocí detekce pohybu. Je to jednoduché. Je to SpaceSense. Je to WiZ.



## Navodte si dokonalou světelnou scénu

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů si můžete navodit ideální světelnou atmosféru na každý okamžik dne. Prostě si novou scénu uložte a kdykoli si ji můžete přes aplikaci WiZ nebo hlasem znovu vybrat.



## Milióny barev a měnící se světelné režimy vám zpřijemní den

Vyberte si libovolnou barvu světla, která se vám líbí, nebo prostě využijte dynamický režim, který jsme vám připravili. Například režimy Ohniště nebo Oceán dokážou navodit úžasnou atmosféru, která vám zvedne náladu.



## Navodte tu správnou atmosféru bílým světlem, které se dá nastavit od teplé až po studenou

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé (od povzbuzující chladné až po měkkou teplou), případně si jednoduše zvolit některý z přednastavených režimů (jako je Soustředění nebo Relaxace), a navodit si tak ideální atmosféru k čemukoli, co právě děláte.



## Ovládejte chytré osvětlení, jak se vám hodí

Díky technologii WiZ se dá chytré osvětlení ovládat několika způsoby. Světla můžete nastavovat přes chytrý telefon, hlasem, dálkovým ovládáním WiZ nebo pomocí stávajícího nástěnného vypínače přepínejte mezi dvěma oblíbenými režimy. Je kompatibilní s aplikací Google Home, asistentem Alexa a zkratkami pro Siri v aplikaci Siri Shortcuts.

## SPECIFIKACE

### CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér  
Tvar svítidla: A60  
Patice: E27  
Typ skla: Chladná  
Stmívatelné: Ano

### ROZMĚRY ŽÁŘIVKY

Hmotnost: 0,135 kg

### ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 25 rok  
Faktor poklesu světelného toku: 70%  
Počet cyklů zapnutí: 50 000  
Nominální životnost: 25 000

### OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Integrované LED: Ano  
Solární energie: Ne  
Warm glow stmívatelné světlo: Ne

### CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Konzistence barev: 6 SDCM  
Index podání barev (CRI):  $\geq 80$   
Teplota chromatičnosti: 2200-6500 K  
Kategorie barvy světla: Kompletní spektrum barev  
Jmenovitý světelný tok: 806 lm  
Doba náběhu:  $< 0,5$  s  
Doba zahřívání do 60 % světla:  
Okamžité rozsvícení plného světla  
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 94

### DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 65 mA

### INFORMACE O BALENÍ

EAN: 8720169074972  
EOC: 872016907497200  
Název produktu: Wi-Fi BLE 60W A60  
E27 RGB 2PK + Remote

### SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinník: 0.5  
Napětí: 220-240 V  
Ekvivalentní příkon: 60 W  
Štítek energetické účinnosti (EEL): F  
Spotřeba energie: 8,5 W  
Spotřeba energie kWh/1000 h: 9

### ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Celková výška: 120 mm  
Celková délka: 120 mm  
Celková šířka: 60 mm

### JMENOVITÉ HODNOTY

Jmenovitá životnost: 25 000  
Jmenovitý světelný tok: 806 lm  
Jmenovitý výkon: 8.5 W

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvence: 50-60  
Technologie žárovky: LED  
Registrační číslo EPREL: 1877825  
Referenční měření toku: Sphere

### ŽÁROVKA

Upgradovatelný software: Ano

### PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes  
Wi-Fi: 802.11b/g/n  
Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení  
Max. počet příslušenství: 9999  
Kompatibilní operační systémy: iOS  
Android  
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)  
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Enki Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts  
Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

### ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8720169074972  
Čistá hmotnost: 0,1 kg  
Hrubá hmotnost: 0,28 kg  
Výška: 15,5 cm  
Délka: 7 cm  
Šířka: 14 cm