



Startovací sada na monitorování domácnosti

Systém na monitorování domácnosti, který funguje hned po vybalení? To je pro WiZ hračka! Startovací sada na domácí monitorování WiZ obsahuje interiérovou kameru WiZ a tři svítidla WiZ s technologií SpaceSense. O váš lepší pocit bezpečí se proto postará detekce pohybu, simulace nepřítomnosti i notifikace přímo v aplikaci WiZ. Snadno si nastavíte všechno, co potřebujete k tomu, abyste se mohli rovnou pustit do monitorování a ochrany své domácnosti.

VÝHODY VÝROBKŮ

- Včetně funkcí předplatného HEADS-UP na 1 rok
- Koncové šifrování
- Přístup k událostem a záznamům na 10 dnů



Rychlé a snadné nastavení monitorování domácnosti

Balení obsahuje stojan na stůl a nástěnný držák pro pohodlné použití na libovolném místě. Kameru WiZ můžete podle potřeby naklonit, aby lépe zabírala cílovou oblast. Poté ji stačí zapnout a připojit k Wi-Fi. Jednodušší už to být nemůže! Konfigurace kamery probíhá z aplikace WiZ, která umožňuje kdykoli aktivovat sledování domácnosti, i když jste zrovna pryč.




Sledujte, co se děje doma

Naše funkce streamování videa v reálném čase vám kdykoli a odkudkoli umožňuje kontrolovat vaši domácnost. S klidem v duši můžete vzdáleně vyhodnocovat veškerá oznámení o incidentech, sledovat dění doma a vyhnout se zbytečným záchvatům paniky.



Použití světel WiZ jako alarmu nebo pro napodobení vaší přítomnosti

Když jste na dovolené, díky automatickému zapínání a vypínání světel WiZ simulujícím přítomnost členů domácnosti odstrašíte potenciální vetřelce, kteří si budou myslet, že je někdo doma. Kromě toho můžete nastavit, aby se při zjištění incidentu světla rozblíkala a upozornila sousedy na nekalou aktivitu.



Oznámení o detekci pohybu posílí váš pocit bezpečí

Když jste mimo domácnost, kamera WiZ vám může na smartphone posílat oznámení o rozpoznání hlasitého zvuku či pohybu. Kamera má i nastavení, které při detekování aktivity automaticky spustí záznam*. *Tato funkce vyžaduje placené předplatné nebo SD kartu.



Integrace kamery WiZ do systému chytré domácnosti

Kameru nemusíte ovládat jen pomocí aplikace WiZ. Můžete použít i služby Amazon Alexa nebo Google Assistant a záběry z kamery sledovat na podporovaných displejích. Možnosti a funkce jsou se u jednotlivých systémů liší.



Jasný obraz ve dne i v noci

Video s vysokým rozlišením a infračervené světlo zachycují aktivitu ve dne i v noci v zorném poli 120°.

SPECIFIKACE

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: White
Materiál: Plast

ODOLNOST

Nominální životnost: 25 000

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Konzistence barev: 6 SDCM
Index podání barev (CRI): ≥80
Teplota chromatičnosti: 2200-6500 K

RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj Jídelna Dětský pokoj
SpaceSense: Ano

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Spotřeba energie: 8,5

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 0,4 kg
Délka kabelu: 2 500
Celková výška: 122 mm
Celková šířka: 60 mm

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Umístění: Upevnění na stěnu a stůl
Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
Třída ochrany: Třída III – bezpečné velmi nízké napětí
Snímačem obrazu kamery: No
Zorné pole objektivu kamery (stupně): 120
Digitální zoom kamery: Ne
USB adaptér pro připojení: USB-A

ŽÁROVKA

Tvar produktu: A60
Vstupní napětí: 220V-240V
Světelný výkon: Kompletní spektrum barev
Světelný tok: 806 lm
Účinník: 0.5
Provozní teplota: -20 až 45 °C
Hmotnost: 0,065
Účinnost: 94
Proud žárovky: 65

KAMERA

Max. rozlišení videa: 1080P
Režimy videa: 1080P
Funkce videa: 30FPS
Detekce pohybu: Detekce pohybu, osob a zvuku
Night Vision: Ano, s infračerveným LED osvětlením
Umístění kamery: Nástěnný a stolní držák
Odolné vůči klimatickým vlivům: Ne
Mikrofon: Ano
Audio: Obousměrné audio
Provozní teplota: 0 až +40 °C
Protokol připojení: Wi-Fi (2,4 GHz)
Výška: 3,5
Délka: 11,9
Hloubka: 6,6
Regulační informace: /
Zvukový alarm: Ne
Oboustranná komunikace: Ano
Způsob skladování: Lokální a cloudové úložiště (předplatné)

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Matter: Ano
Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date
Max. počet příslušenství: 9999
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Google Home IFTTT
Klikaanklikuit Matter Samsung SmartThings Sonos



ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8720169075016

Čistá hmotnost: 0,4 kg

Hrubá hmotnost: 0,77 kg

Výška: 20,2 cm

Délka: 9,5 cm

Šířka: 26,5 cm



© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Informace zde uvedené se mohou bez upozornění změnit. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.