



## 3× 40W svíčka C37 E14



Tato svíčková chytrá žárovka WiZ LED vnese do vašeho života světlo přizpůsobené lidem. Umožňuje nastavit různé odstíny teplého až chladného bílého světla a podpořit tak soustředění, nebo naopak relaxaci. Můžete použít rozvrhy zapínání a vypínání světel podle denních nebo týdenních rutin, ovládat je chytrým telefonem nebo hlasem a mít ke svým světlům přístup na dálku, i když nejste doma. Světla WiZ se připojí ke stávající síti Wi-Fi, není zapotřebí žádný další hardware.

## VÝHODY VÝROBKŮ

- Chytrá nastavitelná bílá žárovka
- Až 470 lumenů
- Stačí zapojit a spustit
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem



### **Snadná instalace a propojení s vaší stávající Wi-Fi sítí.**

WiZ funguje s vaším stávajícím routerem Wi-Fi, není zapotřebí žádné další zařízení. Stačí nové světlo zapojit, stáhnout aplikaci WiZ a je hotovo!

### **Monitorování spotřeby**

Aplikace WiZ zaznamenává energetickou spotřebu vašich světel. Můžete si prohlédnout týdenní nebo denní přehled a chytré si naplánovat osvětlení tak, abyste optimalizovali spotřebu energie v domácnosti.

### **Ovládání odkudkoli přes chytrý telefon**

Světla WiZ můžete ovládat z chytrého telefonu odkudkoli. Před odchodem z domova si už nemusíte dělat starosti, jestli jste nenechali někde rozsvíceno. Aplikace WiZ je k dispozici pro iOS a Android.

### **Ovládání hlasem prostřednictvím asistentů Asistent Google, Alexa nebo Siri Shortcuts**

Ovládejte světla hlasem a asistenty Asistent Google, Amazon Alexa nebo Siri Shortcuts, abyste měli dokonalé pohodlí. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete vypínat a zapínat světla, zjasňovat je i tlumit, měnit jejich barvu nebo si nastavit vlastní světelné scény.

### **Chytré stmívání přes aplikaci, stmívač nebo hlasem**

Světla můžete ztlumit na požadovanou úroveň pomocí chytrého telefonu, ovládání WiZmote nebo hlasu. Není zapotřebí instalovat drahý stmívač.



### **Nastavte světla podle vlastního plánu**

Automatizujte chytrá světla, aby dodržovala vaše denní nebo týdenní rutiny. Naplánujte si, že se světla rozsvítí ráno nebo než přijedete domů, a když svítit nemusí, zhasnou, abyste šetřili elektřinu.

## SPECIFIKACE

### CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér  
Tvar svítidla: C37  
Patice: E14  
Typ skla: Chladná  
Stmívatelné: Ano

### ROZMĚRY ŽÁŘIVKY

Hmotnost: 0,135 kg

### ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok  
Faktor poklesu světelného toku: 70%  
Počet cyklů zapnutí: 50 000  
Nominální životnost: 15 000

### OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Integrované LED: Ano  
Solární energie: Ne  
Warm glow stmívatelné světlo: Ne

### CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Konzistence barev: 6 SDCM  
Index podání barev (CRI):  $\geq 90$   
Teplota chromatičnosti: 2700-6500 K  
Kategorie barvy světla: Nastavitelná bílá  
Jmenovitý světelný tok: 470 lm  
Doba náběhu:  $< 0,5$  s  
Doba zahřívání do 60 % světla:  
Okamžité rozsvícení plného světla  
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 95

### DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 40 mA

### INFORMACE O BALENÍ

EAN: 8720169075696  
EOC: 872016907569600  
Název produktu: Wi-Fi BLE 40W C37  
E14 927-65 TW 3CT6

### SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinník: 0.51  
Napětí: 220-240 V  
Ekvivalentní příkon: 40 W  
Štítek energetické účinnosti (EEL): F  
Spotřeba energie: 4,9 W  
Spotřeba energie kWh/1000 h: 5

### ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Celková výška: 116 mm  
Celková délka: 116 mm  
Celková šířka: 39 mm

### JMENOVITÉ HODNOTY

Jmenovitá životnost: 15 000  
Jmenovitý světelný tok: 470 lm  
Jmenovitý výkon: 4.9 W

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvence: 50-60  
Technologie žárovky: LED  
Registrační číslo EPREL: 1901096  
Referenční měření toku: Sphere

### PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes  
Wi-Fi: 802.11b/g/n  
Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení  
Max. počet příslušenství: 9999  
Kompatibilní operační systémy: iOS  
Android  
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)  
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Enki Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts  
Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

### ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8720169075696  
Čistá hmotnost: 0,41 kg  
Hrubá hmotnost: 0,49 kg  
Výška: 15,5 cm  
Délka: 7 cm  
Šířka: 14 cm