



Žárovka s tradičním vzhledem, čirá, 60 W A60 E27



Ultra efektivní chytrá žárovka WiZ A60 s tradičním vzhledem je nejušpornější chytrá žárovka v ekosystému WiZ. Tato chytrá žárovka třídy A spotřebuje o 40 % méně energie než standardní LED a propojená LED světla. Díky SpaceSense mohou dvě nebo více žárovek fungovat jako senzory pohybu a automaticky se rozsvítit, když jste v místnosti, a zhasnout, když odejdete. Světla WiZ můžete nastavit tak, aby se během dne a týdne rozsvítila pouze tehdy a tak, jak potřebujete, čímž ušetříte energii. Spotřebu si můžete znázornit a sledovat v aplikaci WiZ, která vám nad energetickou spotřebou osvětlení dává dříve nevídanou kontrolu.

VÝHODY VÝROBKŮ

- 2700-4000
- Až 903 lumenů
- Stačí zapojit a spustit
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem



Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



Ovládání pomocí jakékoli platformy Matter pro chytrou domácnost

Tento produkt má certifikaci Matter, a je tedy možné jej snadno ovládat pomocí systémů Google Home, Amazon Alexa, Apple Home nebo jiných platform pro chytrou domácnost s technologií Matter.



Exkluzivní světlo SpaceSense™, které se zapíná pohybem

Technologie WiZ SpaceSense promění vaše světla v senzory pohybu. Pokud máte v místnosti alespoň dvě světla WiZ, dá se v aplikaci WiZ aktivovat funkce SpaceSense a světla se mohou automaticky vypínat a zapínat pomocí detekce pohybu. Je to jednoduché. Je to SpaceSense. Je to WiZ.



Sledujte svou spotřebu energie

Získejte v aplikaci WiZ přehled o spotřebě energie svítidel. Snadno se dostanete k přehledu za týden nebo určitý den, abyste měli spotřebu energie v domácnosti lépe pod kontrolou.



Nastavte světla podle vlastního plánu

Automatizujte chytrá světla, aby dodržovala vaše denní nebo týdenní rutiny. Naplánujte si, že se světla rozsvítí ráno nebo než přijedete domů, a když svítit nemusí, zhasnou, abyste šetřili elektřinu.



Navodte tu správnou atmosféru bílým světlem, které se dá nastavit od teplé až po studenou

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé (od povzbuzující chladné až po měkkou teplou), případně si jednoduše zvolit některý z přednastavených režimů (jako je Soustředění nebo Relaxace), a navodit si tak ideální atmosféru k čemukoli, co právě děláte.

SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér
Tvar svítidla: A60
Patice: E27
Typ skla: Čiré
Stmívatelné: Ano

ROZMĚRY ŽÁŘIVKY

Hmotnost: 0,055 kg

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 51 rok
Faktor poklesu světelného toku: 70%
Počet cyklů zapnutí: 50 000
Nominální životnost: 50 000

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Vyzařovací úhel: 300 stupňů
Konzistence barev: 6 SDCM
Index podání barev (CRI): ≥80
Teplota chromatičnosti: 2700-4000 K
Kategorie barvy světla: Nastavitelná bílá
Jmenovitý světelný tok: 903 lm
Doba náběhu: <0.5 s
Doba zahřívání do 60 % světla:
Okamžité rozsvícení plného světla
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 210

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 42 mA

INFORMACE O BALENÍ

EAN: 8720169076037
EOC: 872016907603701
Název produktu: Wi-Fi BLE 60W A60
E27 827-40 TW EELA 1PF

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinník: 0.48
Napětí: 220-240 V
Ekvivalentní příkon: 60 W
Štítek energetické účinnosti (EEL): A
Spotřeba energie: 4,3 W
Spotřeba energie kWh/1000 h: 5

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Celková výška: 127 mm
Celková délka: 127 mm
Celková šířka: 60 mm

JMENOVITÉ HODNOTY

Jmenovitá životnost: 50 000
Jmenovitý světelný tok: 903 lm
Jmenovitý výkon: 4.3 W

TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvence: 50-60
Registrační číslo EPREL: 1901111
Referenční měření toku: Sphere

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date
Max. počet příslušenství: 9999
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Google Home IFTTT
Klikaanklikuit Matter Samsung SmartThings Sonos

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8720169076037
Čistá hmotnost: 0,06 kg
Hrubá hmotnost: 0,06 kg
Výška: 15,5 cm
Délka: 8,5 cm
Šířka: 8,5 cm