




Nástěnné svítidlo Classic

Tato venkovní nástěnná svítidla odolná proti vlivům počasí vám nabídnou klasický obdélníkový vzhled a futuristický výkon. Osvětlete svou přední nebo zadní zahradu, balkon nebo verandu úžasnými 1 000 lumeny krásných dynamických barev a nastavitelného bílého světla. Je taky kompatibilní s vašimi stávajícími lampami a svítidly Wi-Fi a řady WiZ.

VÝHODY VÝROBKŮ

- Kompletní spektrum barev
- Napájecí napětí
- Odolné vůči vlivům počasí




Okamžité nastavení všech funkcí chytrých světel

Získejte okamžitý přístup ke všem chytrým funkcím jednoduchým připojením nových světel ke stávající síti Wi-Fi. Můžete světla ovládat, i když nejste doma, a nastavit harmonogram jejich automatického zapínání a vypínání. To všechno bez nutnosti instalace dalšího hardwaru. Stačí udržovat ovladač v dosahu Wi-Fi sítě a všechna připojená světla budete moct plně ovládat, i když se budou nacházet mimo Wi-Fi signál.




Ovládání pomocí jakékoli platformy Matter pro chytrou domácnost

Tento produkt má certifikaci Matter, a je tedy možné jej snadno ovládat pomocí systémů Google Home, Amazon Alexa, Apple Home nebo jiných platform pro chytrou domácnost s technologií Matter.



S automatickými venkovními světly se budete vždy cítit bezpečně

Naplánujte si rozsvícení venkovních světel každý den, než se vrátíte domů, abyste dobře viděli a cítili se bezpečně. Nastavte si, aby se světla automaticky vypínala ráno nebo když je nepotřebujete, a šetřete tak energii.




Vytvořte si dokonalou venkovní světelnou scénu

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů si můžete navodit ideální světelnou atmosféru pro dokonalé okamžiky v zahradě. Scénu si můžete uložit a kdykoli ji znovu vybrat přes aplikaci, hlasem nebo pomocí ovládacího příslušenství.



Zkrášlete svou zahradu miliony barev a dynamických režimů

Vyberte si z milionů světelných odstínů od energizující studené bílé po měkkou teplou bílou a vytvořte to nejlepší prostředí pro své venkovní aktivity. Nebo jednoduše využijte přednastavený dynamický světelný režim, jako je Oceán, Les nebo Party, abyste vytvořili úžasnou atmosféru a pozvedli tak všem náladu.



Ovládejte svá venkovní světla tak, jak se vám to líbí

WiZ vám nabízí mnoho možností ovládání chytrých světel. Stačí jednoduše nastavit světla pomocí chytrého telefonu nebo hlasem, ať jste kdekoli. Systém funguje se zkratkami Google Home, Alexa a Siri.

SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Exteriér
Stmívatelné: Ano

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: Černá
Materiál: Kov Plast

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 25 rok
Faktor poklesu světelného toku: 70%
Počet cyklů zapnutí: 50 000
Nominální životnost: 25 000

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
Integrované LED: Ano
Obsahuje LED žárovku/žárovky: Ano
Obsahuje dálkové ovládání: Ne

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Konzistence barev: 6 SDCM
Index podání barev (CRI): ≥80
Teplota chromatičnosti: 2700-5000 K
Doba zahřívání do 60 % světla: 2
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 63

RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Balkón
Zahrada

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 50 mA

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinnost: 0.7
Napětí: 220-240 V

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 0,79 kg
Celková výška: 228 mm
Celková délka: 227 mm
Celková šířka: 170 mm

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Světelný tok žárovky: 1 000
Celkový světelný tok svítidla: 600
Barva světla: Barevné i bílé světlo (RGBW)
Příkon žárovky: 9.5
Maximální příkon náhradní žárovky: 9,5
Kód IP: IP44 | Chráněno proti proniknutí drátů a chráněno proti stříkající vodě
Třída ochrany: Třída I – uzemnění
Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
Počet světelných zdrojů: 1

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date
Max. počet příslušenství: 9999
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8720169076181
Čistá hmotnost: 0,79 kg
Hrubá hmotnost: 1,17 kg
Výška: 29,6 cm
Délka: 19,7 cm
Šířka: 25,2 cm