

50W bodové světlo PAR16, GU10



Vaše pohodlí a pohoda by měly být vaší prioritou. Tato inteligentní bodová světla mají standardní patici GU10, kterou dobře znáte, můžou se ale pochlubit čočkami z opravdového skla, které jim propůjčují nádech elegance. Nabízejí vám něco, co rozhodně patří do nadstandardu – bílé světlo, které se dá nastavit podle vašich potřeb a nálady. Když potřebujete zabrat v práci, naplánujte studené bílé světlo. Když máte chuť si odpočinout a relaxovat, nastavte si příjemnou teplou bílou. Prostě žijte díky tomuto světlu doma naplno a s maximální mírou pohodlí. Všechny 16 milionů barev se dá navíc ovládat hlasem, a to buď přes dálkové ovládání WiZ, nebo aplikaci WiZ. A je přítom jedno, jestli jste doma nebo někde pryč. Chytrá bodová světla WiZ s paticí GU10 se připojují přes stávající Wi-Fi síť – nepotřebujete si pořizovat žádný další hardware nebo síťové příslušenství ani nic nastavovat.

VÝHODY VÝROBKŮ

- Chytrá žárovka s kompletním spektrem barev
- Až 345 lumenů
- Stačí zapojit a spustit
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem



Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



Ovládání pomocí jakékoli platformy Matter pro chytrou domácnost

Tento produkt má certifikaci Matter, a je tedy možné jej snadno ovládat pomocí systémů Google Home, Amazon Alexa, Apple Home nebo jiných platforem pro chytrou domácnost s technologií Matter.



Světelný zdroj, které pasuje do každého standardního svítidla

Kompaktní tvar, který se perfektně hodí do jakéhokoli místa a zapuštěného svítidla.



Ovládejte svá chytrá světla odkudkoli

Nemusíte si dělat starosti, jestli jste doma nenechali rozsvíceno. Prostě světla přes chytrý telefon vypnete odtamtud, kde právě jste.



Jasně živé barvy a odstíny bílé

Intenzivní barevné akcenty vytvoříte pomocí milionů barev a odstínů bílé, které vám toto světlo nabízí. Díky 36stupňovému úhlu paprsků se kolem roprostře jasné rovnoměrné světlo.



Navodte si dokonalé prostředí pro všechny vaše aktivity

Naše klasické skleněné svítidlo s patičkou GU10 vám přináší něco výjimečného: bílé světlo LED nastavitelné podle všech vašich nálad a aktivit. Když se potřebujete soustředit, naplánujte si studené světlo; když byste si rádi odpočinuli, sáhněte po teplém a přívětivém. Nebo si prostě vyberte z přednastavených režimů, jako jsou Soustředění nebo Relaxační.

SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér
Tvar svítidla: PAR16
Patice: GU10
Typ skla: Čiré
Stmívatelné: Ano

ROZMĚRY ŽÁŘIVKY

Hmotnost: 0,05 kg

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
Faktor poklesu světelného toku: 70%
Počet cyklů zapnutí: 50 000
Nominální životnost: 15 000

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Integrované LED: Ano
Solární energie: Ne
Warm glow stmívatelné světlo: Ne

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Vyzařovací úhel: 36
Konzistence barev: 6 SDCM
Index podání barev (CRI): ≥ 90
Teplota chromatičnosti: 2200-6500 K
Kategorie barvy světla: Kompletní spektrum barev
Jmenovitý světelný tok: 345 lm
Doba náběhu: $< 0,5$ s
Doba zahřívání do 60 % světla:
Okamžité rozsvícení plného světla
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 73

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 40 mA

INFORMACE O BALENÍ

EAN: 8720169076761
EOC: 872016907676100
Název produktu: Wi-Fi BLE 50W GU10
GLASS 922-65 RGB1PF/6

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinník: 0.48
Napětí: AC 220-240 V
Ekvivalentní příkon: 50 W
Štítek energetické účinnosti (EEL): F
Spotřeba energie: 4,7 W
Spotřeba energie kWh/1000 h: 5

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Celková výška: 55 mm
Celková délka: 55 mm
Celková šířka: 50 mm

JMENOVITÉ HODNOTY

Jmenovitá životnost: 15 000
Jmenovitý světelný tok: 345 lm
Jmenovitá špičková intenzita: 550 cd
Jmenovitý výkon: 4.7 W

TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvence: 50-60
Technologie žárovky: LED
Registrační číslo EPREL: 1877835
Referenční měření toku: Narrow Cone

ŽÁROVKA

Upgradovatelný software: Ano

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
Max. počet příslušenství: 9999
Kompatibilní operační systémy: iOS
Android
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Enki Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts
Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8720169076761
Čistá hmotnost: 0,05 kg
Hrubá hmotnost: 0,09 kg
Výška: 16 cm
Délka: 7 cm
Šířka: 7 cm