



Svítidlo Fairy, 20 m

Vánoční osvětlení WiZ vám přináší fantastickou zábavu s kompletním spektrem barev. Do vašich svátků, party, romantických schůzek i každodenních povinností vám vnesou zářivé okouzlení. Omotejte tyto šňůry tvořené 160 LED diodami kolem vánočního stromku, domovních dveří na Halloween, herní místnosti v sobotu večer, dejte si je na zahradu, když máte za teplých letních večerů garden party, nebo je omotejte kolem ložnice nebo jídelny, kdykoli se vám zachce. Statické i dynamické režimy světla se zablýsknou 16 miliony dostupných barev a 8 různými zónami, takže si můžete osvětlení nastavit úplně podle libosti. A protože všechno běží na platformě WiZ, můžete magickou a zářivou barvu svých světel ovládat přes aplikaci WiZ odkudkoli. Vánoční osvětlení se dá dokonce synchronizovat s hudbou, když potřebujete extra porci zábavy a sváteční nálady...

VÝHODY VÝROBKŮ

- Kompletní spektrum barev
- Nízké napětí
- IP44/plast



Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



Ovládání pomocí jakékoli platformy Matter pro chytrou domácnost

Tento produkt má certifikaci Matter, a je tedy možné jej snadno ovládat pomocí systémů Google Home, Amazon Alexa, Apple Home nebo jiných platform pro chytrou domácnost s technologií Matter.



Milióny barev a měnící se světelné režimy vám zpříjemní den

Vyberte si libovolnou barvu světla, která se vám líbí, nebo prostě využijte dynamický režim, který jsme vám připravili. Například režimy Ohniště nebo Oceán dokážou navodit úžasnou atmosféru, která vám zvedne náladu.



Ovládejte svá chytrá světla odkudkoli

Nemusíte si dělat starosti, jestli jste doma nenechali rozsvíceno. Prostě světla přes chytrý telefon vypnete odtamtud, kde právě jste.



Synchronizace světel a hudby

Ponořte se do rytmu s naší funkcí Music Sync. Svítidla se dají pohodlně synchronizovat s vašimi oblíbenými melodiemi. Jen myslíte na to, že pokud chcete zažít dokonalou harmonii zvuku a světel, mějte své mobilní zařízení v blízkosti reproduktoru.



Milióny barev v jediném kabelu

U každého vánočního světla si můžete vybírat z milionů barev a navodit si tak úžasnou atmosféru, která vás okouzlí a zvedne vám náladu.



SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér/exteriér
Stmívatelné: Ano

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: Černá
Materiál: Plast

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
Faktor poklesu světelného toku: 70%
Počet cyklů zapnutí: 50 000
Nominální životnost: 15 000

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
Integrované LED: Ano
Vypínač na kabelu: Ne
Obsahuje napájecí adaptér: Ano
Obsahuje dálkové ovládání: Ne
Solární energie: Ne
Warm glow stmívatelné světlo: Ne

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Index podání barev (CRI): -
Teplota chromatičnosti: 2700-5000 K
Doba zahřívání do 60 % světla: 2

SVĚTELNÝ ŘETĚZ / SVĚTELNÝ PÁS

Prodloužitelné: Ne

RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Balkón
Ložnice Obývací pokoj Zahrada

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 100 mA

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinník: 0.7
Napětí: 220-240 V
Spotřeba energie: 13

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 0,588 kg
Celková délka: 20 000 mm

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celkový světelný tok svítidla: NA
Technologie žárovky: LED
Barva světla: Barevné přechody (RGBIC)
Příkon žárovky: 15
Kód IP: IP44 | Chráněno proti proniknutí drátů a chráněno proti stříkající vodě
Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

ŽÁROVKA

Upgradovatelný software: Ano

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
Max. počet příslušenství: 9999
Kompatibilní operační systémy: iOS Android
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Enki Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts
Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8720169076969
Čistá hmotnost: 0,59 kg
Hrubá hmotnost: 0,84 kg
Výška: 8,7 cm
Délka: 22,4 cm
Šířka: 22,4 cm



© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Informace zde uvedené se mohou bez upozornění změnit. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenes odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.