

Chytrý otočný vypínač



Co k montáži chytrého otočného vypínače WiZ vlastně potřebujete? Vůbec nic. Namontujte kompaktní základnu na vhodné místo, a pak zapojte vypínač světel, který pasuje do vašich stávajících. Magnetická základna se postará, abyste měli po ruce přenosné bezdrátové ovládání světel – ať ho potřebujete kdekoli. Použijte vypínač pro rychlé zapnutí/vypnutí a plynulou regulaci světla, nebo na panelu klepnutím přepínejte mezi svými oblíbenými světelnými scénami. Chytrý otočný vypínač obsahuje lithiovou baterii, kterou lze dobít přes USB port, takže mu nikdy nedojde energie. Decentní LED indikátor ve tvaru kroužku vás informuje, že jsou světla zapnutá nebo je potřeba dobít baterii. Spolehněte se na to, že vám produkty WiZ naplní život světlem hned po vybalení.


VÝHODY VÝROBKŮ

- Plynulá regulace světla
- Bezdrátový, nevyžaduje montáž
- Dobíjecí




Bezdrátové ovládání světel WiZ

Užijte si rychlé a snadné ovládání světel WiZ. Zapínajte a vypínajte svēta a upravujte jas jediným stisknutím. Připojuje se přímo ke světlům WiZ a funguje, i když vám vypadne Wi-Fi síť.



Velký dosah ovládání – 15 metrů

Ovládejte svēta a zařízení v dosahu 15 metrů (v běžném interiéru s přepážkami a stěnami).



Snadno v místnosti ovládejte jedno nebo více světel

Toto přenosné ovládací příslušenství se může připojit k jedné místnosti a spouštět v této místnosti všechna svēta – ať je tam jedno, nebo padesát. Chcete raději ovládat jinou místnost? Prostě v aplikaci změňte příslušenství, které je s danou místností propojené.



Pohodová atmosféra jediným klepnutím

Použijte vypínač pro rychlé zapnutí/vypnutí a plynulou regulaci svēta, nebo na panelu klepnutím přepínajte mezi svými oblíbenými svētelnými scénami.



Dobíjecí otočný ovladač USB s odnímatelnou magnetickou deskou

Namontujte kompaktní základnu na vhodné místo a zapojte vypínač svētel, který pasuje do vašich stávajících. Snadno odpojitelná magnetická základna se postará, abyste měli po ruce přenosné bezdrátové ovládání svētel, kdekoli ho potřebujete.



SPECIFIKACE

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: White
Materiál: Plast

ODOLNOST

Nominální životnost: 50 000

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Baterie součástí balení: Ano
Ovládací vzdálenost: 15 m

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Napětí: 5 V

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 0,1 kg
Celková výška: 24,9 mm
Celková délka: 86 mm
Celková šířka: 86 mm

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ baterie: LP402030
Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
Třída ochrany: Třída III – bezpečné velmi nízké napětí

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
Max. počet příslušenství: 9999
Kompatibilní operační systémy: iOS
Android
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8720169077027
Čistá hmotnost: 0,1 kg
Hrubá hmotnost: 0,14 kg
Výška: 13,7 cm
Délka: 6,1 cm
Šířka: 10,6 cm



© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Informace zde uvedené se mohou bez upozornění změnit. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.