


30m LED pásek



Naše 30 metrové světelné pásy RGB jsou vytvořeny tak, aby se perfektně hodily do velkých místností, do kterých vnesou nádherné barvy s 16 miliony odstínů – a navíc ve statických a dynamických režimech s chytrými funkcemi. Protože jsou vybaveny přínavým nepoškozujícím lepidlem, je možné je libovolně oříznout a umístit na jakýkoli povrch. Pomocí intuitivní aplikace WiZ je pak můžete ovládat prostřednictvím stávající Wi-Fi sítě. Celý systém máte skvěle pod kontrolou, i když právě nejste doma. Můžete používat statické i dynamické světelné režimy, chytrou regulaci nebo plánování světla. Díky tomu, že je kompatibilní s technologiemi Google Home, Amazon Alexa nebo Apple HomeKit, vše funguje snadno a jednoduše.

VÝHODY VÝROBKŮ

- Kompletní spektrum barev
- IP20/plast




Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



Ovládání pomocí jakékoli platformy Matter pro chytrou domácnost

Tento produkt má certifikaci Matter, a je tedy možné jej snadno ovládat pomocí systémů Google Home, Amazon Alexa, Apple Home nebo jiných platform pro chytrou domácnost s technologií Matter.



Milióny barev a měnící se světelné režimy vám zpříjemní den

Vyberte si libovolnou barvu světla, která se vám líbí, nebo prostě využijte dynamický režim, který jsme vám připravili. Například režimy Ohniště nebo Oceán dokážou navodit úžasnou atmosféru, která vám zvedne náladu.



Ovládejte svá chytrá světla odkudkoli

Nemusíte si dělat starosti, jestli jste doma nenechali rozsvíceno. Prostě světla přes chytrý telefon vypnete odtamtud, kde právě jste.



Synchronizace světla a hudby

Ponořte se do rytmu s naší funkcí Music Sync. Svítidla se dají pohodlně synchronizovat s vašimi oblíbenými melodiemi. Jen myslete na to, že pokud chcete zažít dokonalou harmonii zvuku a světla, mějte své mobilní zařízení v blízkosti reproduktoru.



Flexibilní světelný pásek se snadnou instalací

Světelné pásy se dají snadno přilepit na jakýkoli povrch – třeba na výlohy, podhledy, pracoviště, pod skříňky, lze je namontovat i na zakřivené hrany. Váš nábytek vyšperkuje o nádherné odstíny barev.

SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér
Stmívatelné: Ano

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: White
Materiál: Plast

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
Faktor poklesu světelného toku: 70%
Počet cyklů zapnutí: 50 000
Nominální životnost: 15 000

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
Integrované LED: Ano
Vypínač na kabelu: Ano
Obsahuje napájecí adaptér: Ano
Obsahuje dálkové ovládání: Ne

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Index podání barev (CRI): -
Teplota chromatičnosti: NA
Doba zahřívání do 60 % světla: 2

RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Ložnice
Obývací pokoj Dětský pokoj
Společenská místnost

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 130 mA

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinník: 0.7
Napětí: 220-240 V
Spotřeba energie: 18,7

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 0,43 kg
Celková výška: 2,1 mm
Celková délka: 30 000 mm
Celková šířka: 10 mm

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celkový světelný tok svítidla: NA
Barva světla: Barevné světlo (RGB)
Příkon žárovky: 22
Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
Třída ochrany: Třída II – dvojité izolace

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date
Max. počet příslušenství: 9999
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8720169077102
Čistá hmotnost: 0,6 kg
Hrubá hmotnost: 0,8 kg
Výška: 18,7 cm
Délka: 8,2 cm
Šířka: 18,9 cm