



## 20m LED pásek

Naše 20metrové světelné pásy RGBIC jsou vytvořeny tak, aby se perfektně hodily do středně velkých místností, do kterých vnesou nádherné barvy s 16 miliony plnobarevných nálad. Plnými barvami to ale zdaleka nekončí. Můžete si individuálně nastavit plnobarevné segmenty, které vás doslova oslní svými úžasnými efekty, jako jsou pohyblivé duhy, blednutí barev nebo jiskření. Tyto pružné pásy si můžete přilepit kamkoli chcete. Kromě toho je můžete ve stávající Wi-Fi síti ovládat přes intuitivní aplikaci WiZ. Celý systém máte skvěle pod kontrolou, i když právě nejste doma. Můžete používat statické i dynamické světelné režimy, chytrou regulaci nebo plánování světla. Díky tomu, že je kompatibilní s technologiemi Google Home, Amazon Alexa nebo Apple HomeKit, vše funguje snadno a jednoduše.

## VÝHODY VÝROBKŮ

- Kompletní spektrum barev
- IP20/plast




## Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



## Ovládání pomocí jakékoli platformy Matter pro chytrou domácnost

Tento produkt má certifikaci Matter, a je tedy možné jej snadno ovládat pomocí systémů Google Home, Amazon Alexa, Apple Home nebo jiných platform pro chytrou domácnost s technologií Matter.



## Milióny barev a měnící se světelné režimy vám zpříjemní den

Vyberte si libovolnou barvu světla, která se vám líbí, nebo prostě využijte dynamický režim, který jsme vám připravili. Například režimy Ohniště nebo Oceán dokážou navodit úžasnou atmosféru, která vám zvedne náladu.



## Ovládejte svá chytrá světla odkudkoli

Nemusíte si dělat starosti, jestli jste doma nenechali rozsvíceno. Prostě světla přes chytrý telefon vypnete odtamtud, kde právě jste.



## Synchronizace světél a hudby

Ponořte se do rytmu s naší funkcí Music Sync. Svítidla se dají pohodlně synchronizovat s vašimi oblíbenými melodiemi. Jen myslete na to, že pokud chcete zažít dokonalou harmonii zvuku a světél, mějte své mobilní zařízení v blízkosti reproduktoru.



## Flexibilní světelný pásek se snadnou instalací

Světelné pásky se dají snadno přilepit na jakýkoli povrch – třeba na výlohy, podhledy, pracoviště, pod skříňky, lze je namontovat i na zakřivené hrany. Váš nábytek vyšperkuje o nádherné odstíny barev.



# SPECIFIKACE

## CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér  
Stmívatelné: Ano

## DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: White  
Materiál: Plast

## ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok  
Faktor poklesu světelného toku: 70%  
Počet cyklů zapnutí: 50 000  
Nominální životnost: 15 000

## OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano  
Integrované LED: Ano  
Vypínač na kabelu: Ano  
Obsahuje napájecí adaptér: Ano  
Obsahuje dálkové ovládání: Ne

## CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Index podání barev (CRI): -  
Teplota chromatičnosti: NA  
Doba zahřívání do 60 % světla: 2

## RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj Společenská místnost Ložnice  
Dětský pokoj

## DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 180 mA

## SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinnost: 0.9  
Napětí: 220-240 V  
Spotřeba energie: 30,6

## ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 0,465 kg  
Celková výška: 2,1 mm  
Celková délka: 20 000 mm  
Celková šířka: 10 mm

## SERVIS

Záruka: 2 roky

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Celkový světelný tok svítidla: NA  
Barva světla: Barevné přechody (RGBIC)  
Příkon žárovky: 36  
Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů  
Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

## PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date  
Max. počet příslušenství: 9999  
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)  
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Google Home IFTTT  
Klikaanklikuit Matter Samsung SmartThings Sonos

## ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8720169077164  
Čistá hmotnost: 0,65 kg  
Hrubá hmotnost: 0,85 kg  
Výška: 18,7 cm  
Délka: 8,2 cm  
Šířka: 18,9 cm



© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Informace zde uvedené se mohou bez upozornění změnit. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenes odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.