



Pásek Flex Strip, 10 m

Vytvářejte fascinující tvary s ohýbatelným, chytrým a flexibilním páskem Smart Flex Strip, který vtiskne každé místnosti styl. Díky zářivým barvám a efektům dokážete pohodlně navodit dokonalou náladu na každou příležitost. Ať už prostřednictvím aplikace WiZ, hlasových příkazů, nebo přes dálkové ovládání, přizpůsobení vaše světelného prostředí ještě nikdy nebylo jednodušší. Transformujte svůj životní prostor bez námahy. Pomocí pásku Smart Flex Strip dokážete světlo formovat způsobem, o jakém se vám ani nesnilo.

VÝHODY VÝROBKŮ

- Kompletní spektrum barev
- Nízké napětí
- IP20/silikon



Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



Ovládání pomocí jakékoli platformy Matter pro chytrou domácnost

Tento produkt má certifikaci Matter, a je tedy možné jej snadno ovládat pomocí systémů Google Home, Amazon Alexa, Apple Home nebo jiných platform pro chytrou domácnost s technologií Matter.



Exkluzivní světlo SpaceSense™, které se zapíná pohybem

Technologie WiZ SpaceSense promění vaše světla v senzory pohybu. Pokud máte v místnosti alespoň dvě světla WiZ, dá se v aplikaci WiZ aktivovat funkce SpaceSense a světla se mohou automaticky vypínat a zapínat pomocí detekce pohybu. Je to jednoduché. Je to SpaceSense. Je to WiZ.




Milióny barev a měnící se světelné režimy vám příjemný den

Vyberte si libovolnou barvu světla, která se vám líbí, nebo prostě využijte dynamický režim, který jsme vám připravili. Například režimy Ohniště nebo Oceán dokážou navodit úžasnou atmosféru, která vám zvedne náladu.



Synchronizace světla a hudby

Ponořte se do rytmu s naší funkcí Music Sync. Svítidla se dají pohodlně synchronizovat s vašimi oblíbenými melodiemi. Jen myslíte na to, že pokud chcete zažít dokonalou harmonii zvuku a světla, mějte své mobilní zařízení v blízkosti reproduktoru.



Barevné přechody v jediném pásku

Flexibilní světelné pásky nabízí efekty barevných přechodů, které umí navodit tu správnou náladu. Dynamické světelné režimy vám zase umožní navodit tu správnou atmosféru, aby každá místnost vypadala prostě nádherně.



SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér
Stmívatelné: Ano

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: White
Materiál: Plast

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
Faktor poklesu světelného toku: 70%
Počet cyklů zapnutí: 50 000
Nominální životnost: 15 000

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
Integrované LED: Ano
Vypínač na kabelu: Ano
Obsahuje napájecí adaptér: Ano
Obsahuje dálkové ovládání: Ne
Solární energie: Ne
Warm glow stmívatelné světlo: Ne

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Index podání barev (CRI): -
Teplota chromatičnosti: NA
Doba zahřívání do 60 % světla: 2

RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Ložnice
Obývací pokoj Dětský pokoj
Společenská místnost

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 210 mA

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinnost: 0.9
Napětí: 220-240 V
Spotřeba energie: 39,5

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 1,27 kg
Celková výška: 13 mm
Celková délka: 10 000 mm
Celková šířka: 6 mm

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celkový světelný tok svítidla: NA
Technologie žárovky: LED
Barva světla: Barevné přechody (RGBIC)
Příkon žárovky: 45
Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

ŽÁROVKA

Upgradovatelný software: Ano

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
Max. počet příslušenství: 9999
Kompatibilní operační systémy: iOS
Android
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Enki Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts
Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8720169077287
Čistá hmotnost: 1,27 kg
Hrubá hmotnost: 1,58 kg
Výška: 9,3 cm
Délka: 23,7 cm
Šířka: 23,7 cm



© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Informace zde uvedené se mohou bez upozornění změnit. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenes odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.