



LED pásek, 10 m

Naše 10 metrové světelné pásy RGB jsou vytvořeny tak, aby se perfektně hodily do velkých místností, do kterých vnesou nádherné barvy s 16 miliony odstínů – a navíc ve statických a dynamických režimech s chytrými funkcemi. Protože jsou vybaveny přínavým nepoškozujícím lepidlem, je možné je libovolně oříznout a umístit na jakýkoli povrch. Pomocí intuitivní aplikace WiZ je pak můžete ovládat prostřednictvím stávající Wi-Fi sítě. Celý systém máte skvěle pod kontrolou, i když právě nejste doma. Můžete používat statické i dynamické světelné režimy, chytrou regulaci nebo plánování světla. Díky tomu, že je kompatibilní s technologiemi Google Home, Amazon Alexa nebo Apple HomeKit, vše funguje snadno a jednoduše.

VÝHODY VÝROBKŮ

- Kompletní spektrum barev
- IP20/plast



Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



Ovládání pomocí jakékoli platformy Matter pro chytrou domácnost

Tento produkt má certifikaci Matter, a je tedy možné jej snadno ovládat pomocí systémů Google Home, Amazon Alexa, Apple Home nebo jiných platform pro chytrou domácnost s technologií Matter.



Nastavte světla podle vlastního plánu

Automatizujte chytrá světla, aby dodržovala vaše denní nebo týdenní rutiny. Naplánujte si, že se světla rozsvítí ráno nebo než přijedete domů, a když svítit nemusí, zhasnou, abyste šetřili elektřinu.



Aktivujte zařízení pohybem i bez použití senzoru

Technologie SpaceSense platformy WiZ promění vaše zařízení na senzory pohybu. Aktivujte si funkci SpaceSense v aplikaci WiZ a nechte světla a zařízení automaticky zapínat a vypínat na základě detekce pohybu. Aby funkce SpaceSense fungovala, musíte mít v místnosti minimálně dvě zařízení WiZ.



Miliony barev a měnící se světelné režimy vám zpříjemní den

Vyberte si libovolnou barvu světla, která se vám líbí, nebo prostě využijte dynamický režim, který jsme vám připravili. Například režimy Ohniště nebo Oceán dokážou navodit úžasnou atmosféru, která vám zvedne náladu.



Ovládejte svá chytrá světla odkudkoli

Nemusíte si dělat starosti, jestli jste doma nenechali rozsvíceno. Prostě světla přes chytrý telefon vypnete odtamtud, kde právě jste.

SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér
Stmívatelné: Ano

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: White
Materiál: Plast

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
Faktor poklesu světelného toku: 70%
Počet cyklů zapnutí: 50 000
Nominální životnost: 15 000

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
Integrované LED: Ano
Vypínač na kabelu: Ano
Obsahuje napájecí adaptér: Ano
Obsahuje dálkové ovládání: Ne

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Index podání barev (CRI): -
Teplota chromatičnosti: NA
Doba zahřívání do 60 % světla: 2

RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj Společenská místnost Ložnice
Dětský pokoj

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 70 mA

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinník: 0.7
Napětí: 220-240 V
Spotřeba energie: 10

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 0,195 kg
Celková výška: 2,1 mm
Celková délka: 10 000 mm
Celková šířka: 10 mm

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celkový světelný tok svítidla: NA
Barva světla: Barevné světlo (RGB)
Příkon žárovky: 12
Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
Třída ochrany: Třída II – dvojité izolace

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date
Max. počet příslušenství: 9999
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Google Home IFTTT
Klikaanklikuit Matter Samsung SmartThings Sonos

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8720169077669
Čistá hmotnost: 0,2 kg
Hrubá hmotnost: 0,39 kg
Výška: 21,8 cm
Délka: 8,2 cm
Šířka: 18,9 cm