




HDMI Sync Box s podsvícením televizorů úhlopříček 75" až 85"

Promítejte barvy z televizní obrazovky v reálném čase, ať se bavíte ještě líp. Pásek s technologií RGBIC bleskurychle sladuje energické barvy u filmů, her nebo hudby. Užijte si jednoduchou instalaci a přesné sladění barev přes HDMI. Synchronizujte s jakýmkoli zařízením HDMI 2.0, jako je streamovací centrum nebo herní konzole. Připojte přes Wi-Fi tolik barevných světel WiZ, kolik chcete, abyste měli efekty v celé místnosti.

VÝHODY VÝROBKŮ

- Vyžaduje externí HDMI vstup; není kompatibilní s aplikacemi chytrých televizorů
- Podporuje rozlišení 4K při 60 Hz, HDR10+ a Dolby Vision
- 3stranný pásek RGBIC vhodný pro televizory s úhlopříčkou 75" až 85"



Snadná instalace i nastavení

Připevněte podsvěcovací pás, zapojte kabely HDMI a připojte sync box ke své síti Wi-Fi. Nad televizní obrazovkou nebudou viset žádné kamery ani kabely a nebudete potřebovat žádnou složitou kalibraci.




Synchronizace barev v reálném čase

Sync box přijímá videosignál přímo ze vstupu HDMI, okamžitě analyzuje celou obrazovku televizoru a s mimořádnou přesností generuje odpovídající barvy.




Kompatibilní se všemi zařízeními HDMI 2.0

Sync box stačí připojit k multimediálnímu zařízení HDMI, například ke streamovacímu zařízení, set-top boxu nebo herní konzoli. Podporuje rozlišení 4K při 60 Hz, HDR10+ a Dolby Vision.



Synchronizace se všemi světlými WiZ

Sync box si můžete propojit se všemi barevnými světly WiZ s připojením k sítím Wi-Fi a Bluetooth. Vytvoříte si prostorové osvětlení v celé místnosti, které bude sladěné s televizí – můžete použít žárovky, světelné pásy i lampy.



Rozsvíte si hudbu

Sync box detekuje zvuk vnitřním mikrofonom a může nechat světla pulzovat společně s hudbou, i když je televize vypnutá. Nastavte si dynamické barvy a efekty, které k hudbě navodí dokonalou atmosféru.



Nastavitelné režimy synchronizace pomocí aplikace WiZ

V aplikaci WiZ si můžete snadno upravit efekty synchronizace. Vyberte si z přednastavených režimů, jako je sledování filmu nebo relaxace, nebo si nastavte jasnost i barvy podle nálady – k napínavému filmu nebo ke svému oblíbenému pohodovému seriálu.

SPECIFIKACE

NULL

Barva kabelu: černá

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér

Stmívatelné: Ano

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: Černá

Materiál: Plast

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok

Faktor poklesu světelného toku: 70%

Počet cyklů zapnutí: 15 000

Nominální životnost: 15 000

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Stmívatelné pomocí dálkového

ovladače: Ano

Integrované LED: Ano

Vypínač na kabelu: Ne

Obsahuje napájecí adaptér: Ano

Obsahuje dálkové ovládání: Ne

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Index podání barev (CRI): N.A.

Teplota chromatičnosti: 2700-6500 K

Doba zahřívání do 60 % světla: 2

Měrný výkon (jmen.) (nom.): 7

SVĚTELNÝ ŘETĚZ / SVĚTELNÝ PÁS

Prodloužitelné: Ne

RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj Společenská místnost

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 110 mA

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinník: 0.8

Napětí: 220-240 V

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 0,441 kg

Celková výška: 3,5 mm

Celková délka: 3 400 mm

Celková šířka: 10 mm

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celkový světelný tok svítidla: NA

Barva světla: Barevné přechody (RGBIC)

Příkon žárovky: 21

Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů

Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

ŽÁROVKA

Upgradovatelný software: Ano

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes

Wi-Fi: Wireless G

Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date

Max. počet příslušenství: 9999

Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

Kompatibilita se systémy třetích stran:

Alexa Google Home IFTTT

Klikaanklikuit Matter Samsung

SmartThings Sonos

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8720169078628

Čistá hmotnost: 0,44 kg

Hrubá hmotnost: 0,65 kg

Výška: 17,8 cm

Délka: 9,7 cm

Šířka: 17,8 cm