




## 100W žárovka A60 E27



Vyzdobte svůj domov touto barevnou chytrou žárovkou WiZ. Snadno upravujte jas, přepínejte mezi studeným a teplým bílým světlem a vybírejte si doslova z milionů barev, abyste si přizpůsobili osvětlení k obrazu svému. Navíc osvětlení můžete ovládat pomocí aplikace WiZ nebo hlasem, takže nepotřebujete žádný další hardware

## VÝHODY VÝROBKŮ

- Chytrá žárovka s kompletním spektrem barev
- Až 1521 lumenů při 2700K
- Stačí zapojit a spustit
- Ovládní pomocí aplikace, nebo hlasem



## Ovládání pomocí jakékoli platformy Matter pro chytrou domácnost


Tento produkt má certifikaci Matter, a je tedy možné jej snadno ovládat pomocí systémů Google Home, Amazon Alexa, Apple Home nebo jiných platform pro chytrou domácnost s technologií Matter.

## Nastavte světla podle vlastního plánu

Automatizujte chytrá světla, aby dodržovala vaše denní nebo týdenní rutiny. Naplánujte si, že se světla rozsvítí ráno nebo než přijedete domů, a když svítit nemusí, zhasnou, abyste šetřili elektřinu.

## Miliony barev a měnící se světelné režimy vám zpříjemní den

Vyberte si libovolnou barvu světla, která se vám líbí, nebo prostě využijte dynamický režim, který jsme vám připravili. Například režimy Ohniště nebo Oceán dokážou navodit úžasnou atmosféru, která vám zvedne náladu.



## Navodte tu správnou atmosféru bílým světlem, které se dá nastavit od teplé až po studenou

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé (od povzbuzující chladné až po měkkou teplou), případně si jednoduše zvolit některý z přednastavených režimů (jako je Soustředění nebo Relaxace), a navodit si tak ideální atmosféru k čemukoli, co právě děláte.

## Tlumte chytrá světla i bez stmívače

Světla ztlumte na požadovanou úroveň jednoduše přes chytrý telefon, ovládací příslušenství WIZ nebo hlasem. Nemusíte instalovat žádný drahý stmívač.

## Ovládejte svá chytrá světla odkudkoli

Nemusíte si dělat starosti, jestli jste doma nenechali rozsvíceno. Prostě světla přes chytrý telefon vypnete odtamtud, kde právě jste.

## SPECIFIKACE

### CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér  
Tvar svítidla: A60  
Patice: E27  
Technologie: Smart Wi-Fi  
Typ skla: Chladná  
Stmívatelné: Ano

### ROZMĚRY ŽÁŘIVKY

Výška: 12,2 cm  
Hmotnost: 0,062 kg  
Šířka: 6 cm

### ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok  
Faktor poklesu světelného toku: 70%  
Počet cyklů zapnutí: 50 000  
Nominální životnost: 15 000

### OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Integrované LED: Ano  
Solární energie: Ne  
Warm glow stmívatelné světlo: Ne

### CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Konzistence barev: 6 SDCM  
Index podání barev (CRI): 80  
Teplota chromatičnosti: 2200-6500 K  
Kategorie barvy světla: Kompletní spektrum barev  
Doba náběhu: <0.5 s  
Doba zahřívání do 60 % světla:  
Okamžité rozsvícení plného světla  
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 121,68

### DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 70 mA

### INFORMACE O BALENÍ

EAN: 8720169078802  
EOC: 872016907880200  
Název produktu: Wi-Fi BLE 100W A60  
E27 822-65 RGB 1PF/6

### SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinník: 0.5  
Napětí: AC 220-240 V  
Příkon: 12,5 W  
Štítek energetické účinnosti (EEL): E  
Spotřeba energie kWh/1000 h: 13

### ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Délka: 12,2 cm

### JMENOVITÉ HODNOTY

Jmenovitá životnost: 15 000  
Jmenovitý výkon: 12.5 W

### SERVIS

Záruka: 2 roky

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvence: 50-60  
Technologie žárovky: LED  
Registrační číslo EPREL: 2224720  
Referenční měření toku: Sphere

### ŽÁROVKA

Upgradovatelný software: Ano

### PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes  
Wi-Fi: 802.11b/g/n  
Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení  
Max. počet příslušenství: 9999  
Kompatibilní operační systémy: iOS  
Android  
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)  
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Enki Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts  
Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

### ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8720169078802  
Čistá hmotnost: 0,06 kg  
Hrubá hmotnost: 0,11 kg  
Výška: 16 cm  
Délka: 7 cm  
Šířka: 7 cm