



## 100W žárovka A60 E27



Vyzdobte svůj domov touto chytrou žárovkou WiZ. Snadno upravujte jas a přepínejte mezi studeným a teplým bílým světlem. Navíc osvětlení můžete ovládat pomocí aplikace WiZ nebo hlasem, takže nepotřebujete žádný další hardware

## VÝHODY VÝROBKŮ

- Chytrá nastavitelná bílá žárovka
- Až 1521 lumenů při 2700K
- Stačí zapojit a spustit
- Ovládání pomocí aplikace, nebo hlasem



## Ovládání pomocí jakékoli platformy Matter pro chytrou domácnost


Tento produkt má certifikaci Matter, a je tedy možné jej snadno ovládat pomocí systémů Google Home, Amazon Alexa, Apple Home nebo jiných platform pro chytrou domácnost s technologií Matter.

## Nastavte světla podle vlastního plánu

Automatizujte chytrá světla, aby dodržovala vaše denní nebo týdenní rutiny. Naplánujte si, že se světla rozsvítí ráno nebo než přijedete domů, a když svítit nemusí, zhasnou, abyste šetřili elektřinu.

## Navodte tu správnou atmosféru bílým světlem, které se dá nastavit od teplé až po studenou

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé (od povzbuzující chladné až po měkkou teplou), případně si jednoduše zvolit některý z přednastavených režimů (jako je Soustředění nebo Relaxace), a navodit si tak ideální atmosféru k čemukoli, co právě děláte.



## Tlumte chytrá světla i bez stmívače

Světla ztlumte na požadovanou úroveň jednoduše přes chytrý telefon, ovládací příslušenství WiZ nebo hlasem. Nemusíte instalovat žádný drahý stmívač.

## Ovládejte svá chytrá světla odkudkoli

Nemusíte si dělat starosti, jestli jste doma nenechali rozsvíceno. Prostě světla přes chytrý telefon vypnete odtamtud, kde právě jste.

## Standardní velikost, mimořádná jasnost

Se standardním tvarem A60 a patičí E27 je tato žárovka vhodná pro většinu zásuvek ve většině domů, ale je dostatečně výkonná na to, aby váš domov rozzářila jasným 1512lm světlem.

## SPECIFIKACE

### CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér  
Tvar svítidla: A60  
Patice: E27  
Technologie: Smart Wi-Fi  
Typ skla: Chladná  
Stmívatelné: Ano

### ROZMĚRY ŽÁŘIVKY

Výška: 12,2 cm  
Hmotnost: 0,062 kg  
Šířka: 6 cm

### ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok  
Faktor poklesu světelného toku: 70%  
Počet cyklů zapnutí: 50 000  
Nominální životnost: 15 000

### OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Integrované LED: Ano  
Solární energie: Ne  
Warm glow stmívatelné světlo: Ne

### CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Konzistence barev: 6 SDCM  
Index podání barev (CRI): 80  
Teplota chromatičnosti: 2700-6500 K  
Kategorie barvy světla: Nastavitelná bílá  
Doba náběhu: <0.5 s  
Doba zahřívání do 60 % světla:  
Okamžité rozsvícení plného světla  
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 121,68

### DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 70 mA

### INFORMACE O BALENÍ

EAN: 8720169078901  
EOC: 872016907890100  
Název produktu: Wi-Fi BLE 100W A60  
E27 827-65 TW 1PF/6

### SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinník: 0.5  
Napětí: AC 220-240 V  
Příkon: 12,5 W  
Štítek energetické účinnosti (EEL): E  
Spotřeba energie kWh/1000 h: 13

### ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Délka: 12,2 cm

### JMENOVITÉ HODNOTY

Jmenovitá životnost: 15 000  
Jmenovitý výkon: 12.5 W

### SERVIS

Záruka: 2 roky

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvence: 50-60  
Technologie žárovky: LED  
Registrační číslo EPREL: 2224721  
Referenční měření toku: Sphere

### ŽÁROVKA

Upgradovatelný software: Ano

### PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes  
Wi-Fi: 802.11b/g/n  
Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení  
Max. počet příslušenství: 9999  
Kompatibilní operační systémy: iOS  
Android  
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)  
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Enki Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts  
Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

### ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8720169078901  
Čistá hmotnost: 0,06 kg  
Hrubá hmotnost: 0,11 kg  
Výška: 16 cm  
Délka: 7 cm  
Šířka: 7 cm