

PHILIPS

Žárovka s tradičním vzhledem, čirá, 40 W G95 E27

Smart LED

Chytrá žárovka s kompletním spektrem barev


Až 470 lumenů

Stačí zapojit a spustit

Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem



8720169165793



Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem

Chytré žárovky s vláknem LED Philips prostě musíte vystavit na odív – vypadají skvěle i tehdy, když nesvíí. Ale když je rozsvítíte, jsou prostě pastva pro oči. Tyto stmívatelné průhledné koule světla vyplní vaši místnost miliony barev a odstínů bílé, od hřejivé až po studenou. Dopřejte si vzhled klasických retro žárovek s vláknem, současně ale využijte úspor energií, které přináší technologie LED. Protože jsou navíc vybavené propojenou technologií WiZ, dají se snadno ovládat přes Wi-Fi a aplikaci WiZ, dálkově nebo hlasem.

Jednoduché nastavení

- Stačí zapojit a spustit

Chytré ovládání

- Ovládání odkudkoli přes chytrý telefon
- Ovládání hlasem prostřednictvím asistentů Asistent Google, Alexa nebo Siri Shortcuts

Chytré funkce

- Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů
- Přednastavené funkce pro lepší pohodu

Světelné režimy

- Miliony barev a dynamické světelné režimy
- Nastavitelné teplé až chladné bílé světlo a přednastavené režimy

Přednosti

Stačí zapojit a spustit



WiZ funguje s vaším stávajícím Wi-Fi routerem, není zapotřebí žádné další zařízení. Stačí nové světlo zapojit, stáhnout aplikaci WiZ a je hotovo!

Ovládání odkudkoli

Světla WiZ můžete ovládat z chytrého telefonu odkudkoli. Před odchodem z domova si už nemusíte dělat starosti, jestli jste nenechali někde rozsvíceno. Aplikace WiZ je k dispozici pro iOS a Android.

Hlasové ovládání

Ovládejte světla hlasem a asistenty Asistent Google, Amazon Alexa nebo Siri Shortcuts, abyste měli dokonalé pohodlí. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete vypínat a zapínat světla, zjasňovat je i tlumit, měnit jejich barvu nebo si nastavit vlastní světelné scény.

Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů

Automatizuje osvětlení podle svých denních nebo týdenních rutin. Můžete si naplánovat, aby se světla rozsvítila, než dorazíte domů, a zůstala vypnutá, když je nepotřebujete.

Přednastavené funkce pro lepší pohodu

Přednastavené funkce pro zdraví a pohodu v aplikaci WiZ vybírají nejvhodnější osvětlení pro vaše cirkadiánní rytmy v průběhu dne. WiZ zapne jasné denní světlo, když potřebujete nabrat energii a soustředit se, a plynule přejde na měkké teplé světlo, které přispěje k uvolnění a lepšímu spánku.

Milióny barev a dynamické světelné režimy

Vyberte si z palety milionů barev a vytvořte si doma úžasnou atmosféru. Vychutnejte si jemné přechody, kterými naše efekty dynamického osvětlení ožíví vaše prostředí.

Nastavitelné teplé až chladné bílé světlo a přednastavené režimy



Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé, od povzbuzující chladné až po měkkou teplou, nebo jednoduše zvolit jeden z přednastavených režimů, jako je Soustředění nebo Relaxace, a vytvořit tak ideální atmosféru pro svou činnost.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: G95
- Patice: E27
- Typ skla: Čiré
- Povrchová úprava žárovky: Čiré
- Stmívatelné: Ano

Rozměry zářivky

- Hmotnost: 0,065 kg

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 15 000

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano
- Solární energie: Ne
- Warm glow stmívatelné světlo: Ne

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): ≥ 80
- Teplota chromatičnosti: 2200–6500 K
- Kategorie barvy světla: Kompletní spektrum barev
- Jmenovitý světelný tok: 470 lm
- Doba náběhu: < 0.5 s
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 74

Různé

- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 47 mA

Informace o balení

- EAN: 8720169165793
- EOC: 872016916579300
- Název produktu: PHI WFB 40W G95 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.5
- Napětí: 220–240 V
- Ekvivalentní příkon: 40 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): G
- Spotřeba energie: 6,3 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 7

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 142 mm
- Celková délka: 142 mm
- Celková šířka: 95 mm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 15 000
- Jmenovitý světelný tok: 470 lm
- Jmenovitý výkon: 6.3 W

Technické údaje

- Frekvence: 50–60
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 1901107
- Referenční měření toku: Sphere

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ano

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
- Max. počet příslušenství: 9999
- Kompatibilní operační systémy: iOS, Android
- Komunikační protokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169165793
- Čistá hmotnost: 0,07 kg
- Hrubá hmotnost: 0,14 kg
- Výška: 18,5 cm
- Délka: 10,5 cm
- Šířka: 10,5 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.425

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenes odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com