

# PHILIPS

Žárovka s tradičním vzhledem, čirá, 40 W ST64 E27

Smart LED

Chytrá žárovka s kompletním spektrem barev

Až 470 lumenů

Stačí zapojit a spustit

Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem



8720169165816



## Jednoduché ovládání přes aplikaci nebo hlasem

Když Edison v 80. letech 19. století vynalezl klasickou žárovku s vláknem, ani si nejspíš neuměl představit, co s nimi dneska Philips dokáže. Tyto chytré žárovky s vláknem LED vypadají skvěle, i když nesvítí, skutečné kouzlo ale nastane, když je rozsvítíte. Vyplňte svoji místnost miliony barev a odstínů bílé, od hřejivé až po studenou. Dopřejte si vzhled klasických retro žárovek s vláknem, současně ale využijte úspor energií, které přináší žárovky LED. Protože jsou navíc vybavené propojenou technologií WiZ, dají se snadno ovládat přes Wi-Fi a aplikaci WiZ, dálkově nebo hlasem.

### Jednoduché nastavení

- Stačí zapojit a spustit

### Chytré ovládání

- Ovládání odkudkoli přes chytrý telefon
- Ovládání hlasem prostřednictvím asistentů Asistent Google, Alexa nebo Siri Shortcuts

#### **Chytré funkce**

- Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů
- Přednastavené funkce pro lepší pohodu

#### **Světelné režimy**

- Miliony barev a dynamické světelné režimy
- Nastavitelné teplé až chladné bílé světlo a přednastavené režimy

# Přednosti

## Stačí zapojit a spustit



WiZ funguje s vaším stávajícím Wi-Fi routerem, není zapotřebí žádné další zařízení. Stačí nové světlo zapojit, stáhnout aplikaci WiZ a je hotovo!

## Ovládání odkudkoli

Světla WiZ můžete ovládat z chytrého telefonu odkudkoli. Před odchodem z domova si už nemusíte dělat starosti, jestli jste nenechali někde rozsvíceno. Aplikace WiZ je k dispozici pro iOS a Android.

## Hlasové ovládání

Ovládejte světla hlasem a asistenty Asistent Google, Amazon Alexa nebo Siri Shortcuts, abyste měli dokonalé pohodlí. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete vypínat a zapínat světla, zjasňovat je i tlumit, měnit jejich barvu nebo si nastavit vlastní světelné scény.

## Automatizujte osvětlení pomocí rozvrhů

Automatizuje osvětlení podle svých denních nebo týdenních rutin. Můžete si naplánovat, aby se světla rozsvítila, než dorazíte domů, a zůstala vypnutá, když je nepotřebujete.

## Přednastavené funkce pro lepší pohodu

Přednastavené funkce pro zdraví a pohodu v aplikaci WiZ vybírají nejvhodnější osvětlení pro vaše cirkadiánní rytmy v průběhu dne. WiZ zapne jasné denní světlo, když potřebujete nabrat energii a soustředit se, a plynule přejde na měkké teplé světlo, které přispěje k uvolnění a lepšímu spánku.

## Milióny barev a dynamické světelné režimy

Vyberte si z palety milionů barev a vytvořte si doma úžasnou atmosféru. Vychutnejte si jemné přechody, kterými naše efekty dynamického osvětlení ožíví vaše prostředí.

## Nastavitelné teplé až chladné bílé světlo a přednastavené režimy



Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé, od povzbuzující chladné až po měkkou teplou, nebo jednoduše zvolit jeden z přednastavených režimů, jako je Soustředění nebo Relaxace, a vytvořit tak ideální atmosféru pro svou činnost.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: ST64
- Patice: E27
- Typ skla: Čiré
- Povrchová úprava žárovky: Čiré
- Stmívatelné: Ano

## Rozměry zářivky

- Hmotnost: 0,055 kg

## Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 15 000

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano
- Solární energie: Ne
- Warm glow stmívatelné světlo: Ne

### Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI):  $\geq 80$
- Teplota chromatičnosti: 2200–6500 K
- Kategorie barvy světla: Kompletní spektrum barev
- Jmenovitý světelný tok: 470 lm
- Doba náběhu:  $< 0.5$  s
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 74

### Různé

- EyeComfort: Ano

### Další charakteristiky

- Proud žárovky: 47 mA

### Informace o balení

- EAN: 8720169165816
- EOC: 872016916581600
- Název produktu: PHI WFB 40W ST64 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

### Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.5
- Napětí: 220–240 V
- Ekvivalentní příkon: 40 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): G
- Spotřeba energie: 6,3 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 7

### Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 143 mm
- Celková délka: 143 mm
- Celková šířka: 64 mm

### Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 15 000
- Jmenovitý světelný tok: 470 lm
- Jmenovitý výkon: 6.3 W

### Technické údaje

- Frekvence: 50–60
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 1901109
- Referenční měření toku: Sphere

### Žárovka

- Upgradovatelný software: Ano

### Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
- Max. počet příslušenství: 9999
- Kompatibilní operační systémy: iOS, Android
- Komunikační protokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169165816
- Čistá hmotnost: 0,06 kg
- Hrubá hmotnost: 0,09 kg
- Výška: 18,5 cm
- Délka: 8,5 cm
- Šířka: 8,5 cm



Datum vydání:  
2026-05-30  
Verze: 0.422

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)