

PHILIPS

Žárovka 8,5 W (ekv.
60 W) A60 E27

Smart LED

Kompletní spektrum barev

Plast

Stačí zapojit a spustit

Ovládání pomocí aplikace nebo
hlasem



8720169170933



Chytré osvětlení pro každodenní činnosti

Tato chytrá žárovka WiZ LED A60 vám usnadní každodenní život. Žárovka má měkké bílé světlo, které lze nastavit na požadovanou intenzitu v aplikaci nebo hlasem. Můžete použít rozvrhy zapínání a vypínání světel podle denních nebo týdenních rutin, ovládat je chytrým telefonem nebo hlasem a mít ke svým světlům přístup na dálku, i když nejste doma. Světla WiZ se připojí ke stávající síti Wi-Fi, není zapotřebí žádný další hardware.

Chytré ovládání

- Connected by WiZ

Chytré funkce

- Detekce pohybu SpaceSense

Chytrá zařízení

- Certifikace Matter

Světelné režimy


- Miliony barev
- Nast. bílé světlo
- Stmívání

Přednosti

Connected by WiZ

Plně kompatibilní se všemi produkty Connected by WiZ – použijte k nastavení aplikaci WiZ a zpřístupněte si všechny výhody chytrého osvětlení.

Detekce pohybu SpaceSense



Proměňte svá světla v pohybové senzory díky integrované technologii SpaceSense, které se automaticky rozsvítí, když vstoupíte do místnosti – stačí vám k tomu dvě nebo více světel či zařízení Connected by WiZ.

Certifikace Matter



Ovládejte systém pomocí svého oblíbeného asistenta pro chytrou domácnost – díky kompatibilitě s Matter je zajištěna hladká integrace s Alexou, Google Home a Apple Home.

Miliony barev

Vyberte libovolnou barvu z palety nebo sáhněte po přednastaveném režimu, jako jsou třeba Ohniště nebo Oceán, pro navození úžasné atmosféry a nálady.

Nast. bílé světlo

Snadno upravujte světlo od chladných, namodralých odstínů, které zlepšují viditelnost a soustředění, až po jemné teplé tóny pro večerní relaxaci (rozsah CCT 2200 K – 6500 K).

Stmívání

Světlo se dá plynule ztlumovat z plného jasu až na 1 %, abyste dosáhli správné úrovně osvětlení pro jakoukoli činnost.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: A60
- Patice: E27
- Typ skla: Chladná
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Stmívatelné: Ano

Rozměry zářivky

- Hmotnost: 0,05 kg

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Plast

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 25 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 25 000

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Výběr požadované barvy: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ne
- Integrované LED: Ano
- Solární energie: Ne
- Warm glow stmívatelné světlo: Ne

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700/6500
- Kategorie barvy světla: Kompletní spektrum barev
- Doba náběhu: <0.5 s
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 94

Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Jídelna, Obývací pokoj, Dětský pokoj
- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 65 mA

Informace o balení

- EAN: 8720169170933
- EOC: 872016917093300
- Název produktu: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 1PF/6

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.5
- Napětí: AC 220–240 V
- Ekvivalentní příkon: 60 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F
- Spotřeba energie: 8,5 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 9

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 11,1 mm
- Celková délka: 11,1 mm
- Celková šířka: 6 mm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 25 000
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Jmenovitý výkon: 8.5 W

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Frekvence: 50–60
- Průměr: 60 mm
- Technologie žárovky: LED
- Kód IP: IP20
- Registrační číslo EPREL: 1421109
- Referenční měření toku: Sphere

Žárovka

- Průměr: 60 mm
- Upgradovatelný software: Ano

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení
- Max. počet příslušenství: 9999
- Kompatibilní operační systémy: iOS, Android
- Komunikační protokol: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa, Enki, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169170933
- Čistá hmotnost: 0,05 kg
- Hrubá hmotnost: 0,09 kg
- Výška: 16 cm
- Délka: 7 cm
- Šířka: 7 cm



Datum vydání: 2026-06-17
Verze: 0.422

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com