

PHILIPS

Stropní svítidlo Meson,
16,5 W 170 mm

Stropní svítidla

4000 K

Snížené oslnění

Zvýšený komfort

bílá

8720169173507



Příjemné LED osvětlení, které neunavuje oči

Osvětlete svůj prostor LED podhledovým zápusným svítidlem Philips s technologií EyeComfort, příjemným svitem šetrným pro oči.

Jednoduše zážitek

- Ideální pro místnosti s nízkým stropem, umožňuje realizovat nepřekážející a subtilní upevnění.

Odolnost

- Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Vysoce kvalitní LED svítidlo, které vydrží celá desetiletí

- Menší oslnění, větší pohodlí

Přednosti

Vhodné pro místnosti s nízkým stropem Štíhlý design

Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 15 000 hodin.

Řada EyeComfort s technologií Interlaced Optics

Technologie Interlaced Optics vylepšuje celkový světelný zážitek ve vašem běžném životě. Technologie mikročoček potištěných 3D vzorem, který pomáhá rozptylovat světlo a tím

vytváří rovnoměrné rozložení světla, které významně snižuje oslnění. Osvětlení není jen měkké a rovnoměrné, ale také příjemné pro oči. Chytře světlo distribuuje, takže osvětlené oblasti jsou méně přesvícené a oslňující.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Plast

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 7 500
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 100
- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: 2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 78

Různé

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Jídelna, Garáž, Obývací pokoj, Pracovna
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 120 mA

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.5

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,091 kg
- Celková výška: 42 mm
- Celková délka: 170 mm
- Celková šířka: 170 mm

Servis

- Záruka: 1 rok

Technické údaje

- Průměr: 170 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 1300
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Studené bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Příkon žárovky: 16.5
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169173507
- Čistá hmotnost: 0,09 kg
- Hrubá hmotnost: 0,14 kg
- Výška: 17,6 cm
- Délka: 4,8 cm
- Šířka: 17,3 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.344

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.