

PHILIPS

Zapuštěné svítidlo
Meson 16,5 W, 165 mm

Zapuštěná svítidla

6 500 K

Bílá

8720169173866



Příjemné světlo v tenkém provedení

Osvětlete svůj prostor LED downlightem Philips s technologií EyeComfort, pohodlným světelným zdrojem šetrným pro oči.

Jednoduše zážitek

- Ideální pro místnosti s nízkým stropem, umožňuje realizovat nepřekážející a subtilní upevnění.

Odolnost

- Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Vysoce kvalitní LED svítidlo, které vydrží celá desetiletí

- Menší oslnění, větší pohodlí

Přednosti

Vhodné pro místnosti s nízkým stropemŠtíhlý design

Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 15 000 hodin.

Řada EyeComfort s technologií Interlaced Optics

Technologie Interlaced Optics vylepšuje celkový světelný zážitek ve vašem běžném životě. Technologie mikročoček potištěných 3D vzorem, který pomáhá rozptylovat světlo a tím

vytváří rovnoměrné rozložení světla, které významně snižuje oslnění. Osvětlení není jen měkké a rovnoměrné, ale také příjemné pro oči. Chytře světlo distribuuje, takže osvětlené oblasti jsou méně přesvícené a oslňující.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Kulaté

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Plast

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 7 500
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 100
- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 6500 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: 2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 78

Různé

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Jídelna, Obývací pokoj, Pracovna
- Styl: Nadčasový
- Typ: Zapuštěná svítidla
- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 120 mA

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.5

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,091 kg
- Vzdálenost zapuštění: 117 mm
- Celková výška: 35 mm
- Celková délka: 165 mm
- Celková šířka: 165 mm
- Zapuštěné stropní svítidlo s výřezem: 15.0 cm x 15.0 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Průměr: 165 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 1750
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: 6500
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Příkon žárovky: 16.5
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169173866
- Čistá hmotnost: 0,09 kg
- Hrubá hmotnost: 0,13 kg
- Výška: 16,6 cm
- Délka: 4,2 cm
- Šířka: 16,6 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.289

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com