

# PHILIPS

Stropní/nástěnné bodové  
svítidlo Bracia, 4x

Stropní / nástěnná bodová  
svítidla

2700 K

Bílá

ClickFix



8720169174801



## Stylová LED bodová světla jasně osvětlí libovolný pokoj vaší domácnosti.

Řada LED bodových světel Bracia je určena k osvětlení domácnosti teplým bílým světlem. Nadčasové provedení a kvalita společnosti Philips představuje dokonalé řešení, které vydrží po mnoho let. Nastavitelná hlava a široký vyzařovací úhel zajistí velkorysé osvětlení každé místnosti, ať už jde o obývací pokoj nebo chodbu. Bodová světla Bracia jsou perfektní také pro osvětlení kuchyňských pracovních ploch nebo jiných míst, kde potřebujete dostatek jasného světla.

### **Snadné použití**

- Nastavitelné bodové světlo

### **Udržitelné řešení osvětlení**

- Až 80% úspora energie
- Dlouhá životnost až 25 000 hodin

### **Pokročilé osvětlení LED**

- 5letá záruka na LED systém

**Špičková kvalita**

- Kvalitní materiál s dlouhou životností

**Zvláštní vlastnosti**

- Jasně, rovnoměrně vyzařující světlo

**Vysoce kvalitní světlo**

- EyeComfort – světlo, které neunavuje oči

# Přednosti

## Nastavitelné bodové světlo



Namiřte světlo požadovaným směrem jednoduchým nastavením, otočením nebo nakloněním bodového světla.

## Až 80% úspora energie



Osvětlení využívající LED ušetří oproti tradičnímu osvětlení se stejným světelným výkonem až 80 % energie. Když si koupíte žárovku Philips LED, začnete hned šetřit. Každý světelný zdroj, který nahradíte světlem LED, znamená okamžité snížení účtu za elektřinu.

## Dlouhá životnost až 25 000 hodin



Spolehlivé světlo LED špičkové kvality vydrží až 25 000 hodin. Takže pokud jde o údržbu, máte na celé roky vystaráno a mezi tím si můžete doma užívat dokonalé světelné prostředí.

## 5letá záruka na LED systém



Společnost Philips poskytuje standardní 2letou záruku na vlastní svítidlo, ale také 5letou záruku na LED systém (LED modul a předřadník).

### Kvalitní materiál s dlouhou životností

Toto bodové svítidlo je vyrobeno z trvanlivých a vysoce kvalitních materiálů s prémiovou povrchovou úpravou. Díky tomu je výrobek pevný a odolný, má dlouhou životnost a bude osvětlovat váš domov po dlouhá léta.

### Jasně, rovnoměrně vyzařující světlo

Pokud si chcete opravdu dobře prosvětlit místnost, vyberte si toto světlo, které rovnoměrně prozáří celý prostor.

## EyeComfort – světlo, které neunavuje oči



Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř a je proto velmi důležité, aby byl Váš domov správně osvětlen. Naše výrobky splňují nejpřísnější zkušební kritéria, včetně blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED svítidla Philips nejen vyzařují příjemné světlo, ale taky si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Dokážou zajišťovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

## Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Kov

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 15 000
- Nominální životnost: 25 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo:  
Nastavitelné – zdvihnutí a pokles
- Upevnění click!FIX: Ano
- Integrované LED: Ano

## Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 110
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 100

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Jídelna, Obývací pokoj, Pracovna, Chodba
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní / nástěnná bodová svítidla
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: ClickFix

## Další charakteristiky

- Proud žárovky: 149 mA

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 1,06 kg
- Celková výška: 125 mm
- Celková délka: 600 mm
- Celková šířka: 80 mm

## Servis

- Záruka: 5 let

## Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 2200
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Energetická třída světelného zdroje: F
- Příkon žárovky: 22
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Počet světelných zdrojů: 4

## Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

## Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory:  
Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy:  
Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

## Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169174801
- Čistá hmotnost: 1,06 kg
- Hrubá hmotnost: 1,33 kg
- Výška: 61 cm
- Délka: 10,4 cm
- Šířka: 13 cm



Datum vydání:  
2026-05-30  
Verze: 0.356

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)