

PHILIPS

Stropní/nástěnné
bodové svítidlo Bracia

Stropní / nástěnná bodová
svítidla

2700 K

Černá

ClickFix



8720169174825



Stylová LED bodová světla jasně osvětlí libovolný pokoj vaší domácnosti.

Řada LED bodových světel Bracia je určena k osvětlení domácnosti teplým bílým světlem. Nadčasové provedení a kvalita společnosti Philips představuje dokonalé řešení, které vydrží po mnoho let. Nastavitelná hlava a široký vyzařovací úhel zajistí velkorysé osvětlení každé místnosti, ať už jde o obývací pokoj nebo chodbu. Bodová světla Bracia jsou perfektní také pro osvětlení kuchyňských pracovních ploch nebo jiných míst, kde potřebujete dostatek jasného světla.

Snadné použití

- Nastavitelné bodové světlo

Udržitelné řešení osvětlení

- Až 80% úspora energie
- Dlouhá životnost až 25 000 hodin

Pokročilé osvětlení LED

- 5letá záruka na LED systém

Špičková kvalita

- Kvalitní materiál s dlouhou životností

Zvláštní vlastnosti

- Jasně, rovnoměrně vyzařující světlo

Vysoce kvalitní světlo

- EyeComfort – světlo, které neunavuje oči

Přednosti

Nastavitelné bodové světlo



Namířte světlo požadovaným směrem jednoduchým nastavením, otočením nebo nakloněním bodového světla.

Až 80% úspora energie



Osvětlení využívající LED ušetří oproti tradičnímu osvětlení se stejným světelným výkonem až 80 % energie. Když si koupíte žárovku Philips LED, začnete hned šetřit. Každý světelný zdroj, který nahradíte světlem LED, znamená okamžité snížení účtu za elektřinu.

Dlouhá životnost až 25 000 hodin



Spolehlivé světlo LED špičkové kvality vydrží až 25 000 hodin. Takže pokud jde o údržbu, máte na celé roky vystaráno a mezi tím si můžete doma užívat dokonalé světelné prostředí.

5letá záruka na LED systém



Společnost Philips poskytuje standardní 2letou záruku na vlastní svítidlo, ale také 5letou záruku na LED systém (LED modul a předřadník).

Kvalitní materiál s dlouhou životností

Toto bodové svítidlo je vyrobeno z trvanlivých a vysoce kvalitních materiálů s prémiovou povrchovou úpravou. Díky tomu je výrobek pevný a odolný, má dlouhou životnost a bude osvětlovat váš domov po dlouhá léta.

Jasně, rovnoměrně vyzařující světlo

Pokud si chcete opravdu dobře prosvětlit místnost, vyberte si toto světlo, které rovnoměrně prozáří celý prostor.

EyeComfort – světlo, které neunavuje oči



Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř a je proto velmi důležité, aby byl Váš domov správně osvětlen. Naše výrobky splňují nejpřísnější zkušební kritéria, včetně blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED svítidla Philips nejen vyzařují příjemné světlo, ale taky si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Dokážou zajišťovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Kov

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 15 000
- Nominální životnost: 25 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo:
Nastavitelné – zdvihnutí a pokles
- Upevnění click!FIX: Ano
- Integrované LED: Ano

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 110
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 100

Různé

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Obývací pokoj, Pracovna, Chodba
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní / nástěnná bodová svítidla
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: ClickFix

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 47 mA

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,22 kg
- Celková výška: 125 mm
- Celková délka: 90 mm
- Celková šířka: 90 mm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 550
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Energetická třída světelného zdroje: F
- Příkon žárovky: 5.5
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Počet světelných zdrojů: 1

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169174825
- Čistá hmotnost: 0,22 kg
- Hrubá hmotnost: 0,28 kg
- Výška: 12 cm
- Délka: 9,6 cm
- Šířka: 9,6 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.356

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com