

PHILIPS

Matná žárovka s tradičním
vzhledem 75 W A60 E27

UltraEfficient

4000 K

1095 lm

50 000 h



8720169187931



Žárovka UltraEfficient – naše dosud energeticky nejúspornější žárovky LED

Svítidla LED Philips UltraEfficient zajišťují krásné světlo. Nabízí vám výjimečně dlouhou životnost (50 000 hodin) a přináší okamžité a výrazné energetické úspory. Měňte svítidla méně často a současně si vychutnejte světlo, které je šetrné k očím, protože využívá naši osvědčenou technologii EyeComfort.

Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Navrženo pro delší životnost a větší úsporu energie

- Šetříte energii každý den
- Žárovky s dlouhou životností – vydrží až 50 let

Přednosti

Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Šetřete energii každý den



Naše LED UltraEfficient mají nejméně o 50 % vyšší energetickou účinnost než standardní LED Philips, takže vám šetří energii každý den

Žárovky s dlouhou životností – vydrží až 50 let



Vyhněte se častým výměnám žárovek. S životností až 50 000 hodin vydrží naše LED UltraEfficient 3,5krát déle než standardní LED Philips, takže si můžete dokonale řešení osvětlení užívat více než 50 let.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 500 000
- Nominální životnost: 50 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 300 stupňů
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Jmenovitý světelný tok: 1095 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 840 | CCT of 4000K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 210 lm/W

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort, UltraEfficient

Informace o balení

- EAN: 8720169187931
- EOC: 872016918793100
- Název produktu: LED CLA 75W A60 E27 4000K FR UE SRT4

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.4
- Napětí: AC 220–240 V
- Ekvivalentní příkon: 75 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): A
- Spotřeba energie: 5,2 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 6

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169187931
- Čistá hmotnost: 0,03 kg
- Hrubá hmotnost: 0,05 kg
- Výška: 14,6 cm
- Délka: 6,5 cm
- Šířka: 6,3 cm

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 104 mm
- Celková délka: 104 mm
- Celková šířka: 60 mm

Technické údaje

- Frekvence: 50–60
- Registrační číslo EPREL: 1442623
- Lze jej použít v uzavřených svítidlech?
No



Datum vydání: 2025-09-13
Verze: 0.521

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com