

PHILIPS

Žárovka jantarová
s tradičním vzhledem
25 W, B35 E14


LED

2200 K

250 lm

15 000 h

Regulace



8720169191631



Nepřehlédnutelný design

Nová kolekce Deco změní váš domov díky dokonalé kombinaci (teplého) bílého světla a čistého minimalistického osvětlení.

Vysoce kvalitní světlo

- Žárovky s dlouhou životností – až 10 let

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako standardní žárovka

Zvolte udržitelné řešení

- Ušetří až 90 % energie

Nepřehlédnutelný design, zajímavý vzhled v zapnutém i vypnutém stavu

- LED v retro stylu

Přednosti

Průměrná životnost 10 950 hodin

Díky životnosti až 10 950 hodin nemusíte tak často měnit žárovky a přes 10 let si můžete užívat dokonalé řešení osvětlení.

Nahrazuje standardní žárovky



Krásný tvar a důvěrně známé rozměry této LED žárovky představují moderní úsporné osvětlovací řešení a dokonalou i trvale udržitelnou náhradu tradiční obyčejné žárovky.

Ušetří až 90 % energie



Světla LED vám ušetří energie, aniž byste obětovali kvalitu světla. Výměnou stávajících halogenových žárovek nebo zářivek okamžitě ušetříte přes 90 % elektrické energie

Retro (2000 K a 2200 K)

Představte si retro vzhled tradičního osvětlení s výhodami technologie LED. Žárovky s vláknem LED řady Philips Vintage nabízí oblíbený klasický vzhled doplněný potřebnou energetickou účinností. Vyznačují se tradiční barvou a jantarovým vyzařováním, které jsou vlastní staromódním svítidlům. Čirá, jantarově tónovaná skleněná žárovka, mosazná základna a klasický styl vlákna LED dodávají dekorativnímu osvětlení vaší domácnosti retro nádech. Spletné točivé vlákno navozuje útulnou a hřejivou atmosféru.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná svíčka
- Patice: E14
- Stmívatelné: Ano
- Povrchová úprava žárovky: Oranžová
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2200 K
- Jmenovitý světelný tok: 250 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 822 | CCT of 2200K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 83 lm/W

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort
- Zvláštní funkce: Stmívatelné, Dekorativní

Informace o balení

- EAN: 8720169191631
- EOC: 872016919163100
- Název produktu: LED B35 25W 2200K E14 Amber Sp DIM 1PF

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.5
- Napětí: AC 230 V
- Ekvivalentní příkon: 25 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): G
- Spotřeba energie: 3 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 3

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Registrační číslo EPREL: 1430266

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 97 mm
- Celková délka: 97 mm
- Celková šířka: 35 mm



Datum vydání:
2025-08-30
Verze: 0.391

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesie odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com