

PHILIPS

Stropní svítidlo
Garnet, 40 W

Stropní svítidla

2700 K

Bílá



8720169195257



Jedno svítidlo, váš vypínač a tři nastavení světla.

Změna atmosféry v místnosti nikdy nebyla snazší. Stropní LED svítidlo Philips SceneSwitch vám umožní navodit náladu pomocí tři jedinečných nastavení. Kombinace hlavního a nepřímého světla nabízí varianty osvětlení, které se ideálně hodí pro chvíle, kdy si k sobě někoho pozvete, potřebujete se soustředit, nebo se jen prostě chcete cítit příjemně. Obejdete se i bez stmívače a není třeba nic montovat – na všechno vám stačí váš stávající vypínač.

Jednoduše zážitek

- Snadná instalace

Světelný efekt

- Nepřímé osvětlení
- Třízónové světlo
- Měkké harmonické světlo

Špičková kvalita

- EyeComfort – světlo příjemné pro oči

Přednosti

Snadná instalace

Instalace je velmi snadná. Svítidlo stačí bezpečně upevnit nebo zavěsit na zeď či strop, připojit a zapnout.

Nepřímé osvětlení

Stínidlo Volcano zkrášlí váš prostor a jemně odráží světlo.

Třízónové světlo

Třízónový světelný zdroj vám umožní si pružně navodit takovou atmosféru, po jaké toužíte.

Měkké harmonické světlo

Ideální spojení nepřímého a přímého světla rozptýlí po celém prostoru teplou záři a přitom nijak neoslňuje.

Pohodlí pro oči

Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř. Je proto mnohem důležitější než kdy dříve, aby váš domov byl správně osvětlen. Naše výrobky splňují nej přísnější zkušební kritéria, včetně blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED žárovky Philips nejenže vyzařují příjemné světlo, ale také si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Jsou schopny poskytovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí. Přejděte na světlo, které je pohodlné pro oči. Vaše oči vám poděkují.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Kulaté

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Plast

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 20 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 20 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: 2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 105 lm/W

Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídelna, Kuchyně, Garáž
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 200 mA

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.9

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 1,23 kg
- Celková výška: 99 mm
- Celková délka: 500 mm
- Celková šířka: 500 mm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Průměr: 500 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 4200
- Barva světla: 2700
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169195257
- Čistá hmotnost: 1,3 kg
- Hrubá hmotnost: 3,16 kg
- Výška: 54 cm
- Délka: 13 cm
- Šířka: 54 cm



Datum vydání:
2025-08-30
Verze: 0.428

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com