

PHILIPS

Stropní svítidlo Izso,
24 W

Stropní svítidla

2700–6500 K

Bílá

Stmívatelné;Dálkové ovládání



8720169196070



Bezproblémové nastavení požadované úrovně osvětlení

Stačí na dálkovém ovládání párkrát kliknout, a stropní svítidlo Philips all-in-one LED vám nabídne dokonalou flexibilitu a pohodlí, abyste si mohli osvětlení snadno nastavit podle sebe. Vyzařuje světlo, které je příjemné pro oči. Navodte si požadovanou atmosféru světlem, které ví, co potřebujete.

Špičková kvalita

- EyeComfort – světlo příjemné pro oči

Ovládání

- Změna teploty světla – od teplého bílého světla až po studené denní světlo
- Ovládání jasu s funkcí paměti
- 4 přednastavené scény
- Dálkové ovládání umožňuje snadné ovládání nastavení světla až na vzdálenost 10 metrů.
- Nástěnné dálkové ovládání

Přednosti

Pohodlí pro oči

Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř. Je proto mnohem důležitější než kdy dříve, aby váš domov byl správně osvětlen. Naše výrobky splňují nejpřísnější zkušební kritéria, včetně blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED žárovky Philips nejenže vyzařují příjemné světlo, ale také si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Jsou schopny poskytovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí. Přejděte na světlo, které je pohodlné pro oči. Vaše oči vám poděkují.

Změna teploty světla – od teplého bílého světla až po studené denní světlo

Osvětlení umožňující změnu teploty Vám umožní měnit barvu světla tak, aby odpovídala vaší náladě nebo aktivitě. Teplá bílá je ideální při relaxaci, díky studenému dennímu světlu se zase budete lépe soustředit.

Ovládání jasu s funkcí paměti

Zapamatuje si konkrétní úroveň jasu, které preferujete.

4 přednastavené scény

Vychutnejte si různé atmosféry s pohodlím přednastavených světelných scén pro každou příležitost.

Dálkové ovládání umožňuje snadné ovládání nastavení světla až na vzdálenost 10 metrů.

Pomocí tohoto dálkového ovladače můžete zapínat a vypínat světla nebo měnit jas a barvy až ze vzdálenosti 10 metrů.

Nástěnné dálkové ovládání

Pomocí přiloženého držáku můžete dálkové ovládání namontovat všude tam, kde potřebujete další vypínač. A přitom se obejdete bez elektroinstalace.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Kulaté
- Stmívatelné: Ano

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Plast

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 20 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 15 000
- Nominální životnost: 20 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ano

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700–6500 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: 2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 104

Různé

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Jídelna, Garáž, Obývací pokoj, Pracovna
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: Stmívatelné, Dálkové ovládání

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 210 mA

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.5

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,7 kg
- Celková výška: 70 mm
- Celková délka: 380 mm
- Celková šířka: 380 mm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Průměr: 380 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 2500
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Nastavitelné bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169196070
- Čistá hmotnost: 0,68 kg
- Hrubá hmotnost: 1,26 kg
- Výška: 8,6 cm
- Délka: 46,3 cm
- Šířka: 46,8 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.354

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com