

PHILIPS

LEDtube EM T8

LED

1500 mm

3 000 K

G13



8720169204942



Odolné pracovní osvětlení LED s velmi kvalitním světlem

Vyměňte staré zářivky za moderní a energeticky úspornou technologii LED – přejděte rychle a snadno na LED trubice Philips. Ideálně se hodí do míst, kde je potřeba hodně světla.

Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Zvolte udržitelné řešení

- Světla LED vám ušetří energie, aniž byste obětovali kvalitu světla. Když vyměníte svoje stávající zářivky (které od roku 2023 předpisy Evropské unie zakazují), okamžitě ušetříte víc než 50 % energie.

Vysoce kvalitní LED svítidlo, které vydrží celá desetiletí

- Díky životnosti 35 000 hodin nemusíte tak často měnit světelné zdroje a přes 35 let si můžete užívat dokonalé řešení osvětlení.

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré zářivky

- Navrženo pro provoz s elektromagnetickými předřadníky.

Přednosti

Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Ušetří ve srovnání se zářivkami víc než 50 % energie

Dlouhá životnost – 35 000 hodin

Kompatibilní s elektromagnetickým předradníkem

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: T8
- Patice: G13
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 200 000
- Nominální životnost: 35 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 240 stupňů
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 3000 K
- Jmenovitý světelný tok: 3320 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0.5
- Kód barvy: 830 | CCT of 3000K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 105 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8720169204942
- EOC: 872016920494200
- Název produktu: LED T8 1500mm 31.5W G13 WH UO 1CT/4

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.9
- Napětí: 220–240 V
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F
- Spotřeba energie: 31,5
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 32

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 1 514 mm
- Celková délka: 1 514 mm
- Celková šířka: 28 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Frekvence: 50–60
- Registrační číslo EPREL: 1384737
- Kompatibilita předradníku: EM

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169204942
- Čistá hmotnost: 0,28 kg
- Hrubá hmotnost: 0,35 kg
- Výška: 157,7 cm
- Délka: 3,1 cm
- Šířka: 3,1 cm



Datum vydání: 2025-09-13
Verze: 0.429

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com