

PHILIPS

LEDtube EM T8

UltraEfficient

1200 mm

6 500 K

G13 ROT



8720169204980



Odolné pracovní osvětlení LED s velmi kvalitním světlem

Vyměňte staré zářivky za moderní a energeticky úspornou technologii LED – přejděte rychle a snadno na LED trubice Philips. Ideálně se hodí do míst, kde je potřeba hodně světla.

Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Zvolte udržitelné řešení

- Světla LED vám ušetří energie, aniž byste obětovali kvalitu světla. Když vyměníte svoje stávající zářivky (které od roku 2023 předpisy Evropské unie zakazují), okamžitě ušetříte víc než 70 % energie.

Vysoce kvalitní LED svítidlo, které vydrží celá desetiletí

- Díky životnosti 50 000 hodin nemusíte tak často měnit světelné zdroje a přes 50 let si můžete užívat dokonalé řešení osvětlení.

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré zářivky

- Navrženo pro provoz s elektromagnetickými předřadníky.

Přednosti

Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Ušetří ve srovnání se zářivkami víc než 70 % energie

Dlouhá životnost – 50 000 hodin

Kompatibilní s elektromagnetickým předřadníkem

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: T8
- Patice: G13 ROT
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Stmívatelné: Ne
- Materiál světelného zdroje: Plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 200 000
- Nominální životnost: 50 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 160
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 6500 K
- Jmenovitý světelný tok: 2500 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0.5
- Kód barvy: 865 | CCT of 6500K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 185

Různé

- Certifikační značky: Značka CE, Certifikát ENEC, Certifikát KEMA Keur, Splňuje požadavky směrnice RoHS
- LED inovace: UltraEfficient

Informace o balení

- EAN: 8720169204980
- EOC: 872016920498000
- Název produktu: LED T8 1200mm 13.5W G13 CDL EELB 1CT/4

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.9
- Napětí: 220-240 V
- Spotřeba energie: 13,5
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 14

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 1 213 mm
- Celková délka: 1 213 mm
- Celková šířka: 28 mm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Technologie žárovky: LED
- Kompatibilita předřadníku: EM

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8720169204980
- Čistá hmotnost: 0,22 kg
- Hrubá hmotnost: 0,27 kg
- Výška: 127,7 cm
- Délka: 3,1 cm
- Šířka: 3,1 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.464

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com